

Scheda adattatore parallela PCI Express a 2 porte/PCI-e – IEEE 1284 con staffa a basso profilo

ID prodotto: PEX2PECP2



La scheda adattatore parallela PCI Express a 2 porte PEX2PECP2 - scheda parallela EPP/ECP/SPP/PS2 permette di aggiungere due porte parallele IEEE 1284 al PC con il supporto della comunicazione dati parallela con velocità fino a 1,5 Mbps.

Questa scheda parallela PCI Express a 2 porte ad elevate prestazioni consente di aggiungere 2 porte parallele DB25, ideale per collegare stampanti, scanner, lettori di schede di memoria, lettori di codici a barre e molto altro ancora. Grazie alla conveniente funzionalità aggiuntiva plug-and-play, l'installazione della scheda parallela è più semplice e comoda! La scheda parallela PCIe include staffe di montaggio standard e a basso profilo/mezza altezza, per garantire la compatibilità con sistemi di qualsiasi fattore di forma.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di qualsiasi periferica parallela comprese stampanti, scanner, CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria.

Caratteristiche

- Supporta SPP (Standard Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port) e ECP (Enhanced Capability Port) e PS/2
- Velocità di trasferimento dati fino a 1,5 Mbps
- Staffa standard e a basso profilo inclusa

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	2
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
ID chipset	ASIX - MCS9865

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,5 Mbps
--	----------

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
Porte esterne	2 - DB-25 (25 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
	Linux 3.5.x e versioni successive Solo Versioni LTS

Alimentazione

Tensione ingresso	12V DC
-------------------	--------

Tensione di uscita 12V DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 122°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5~85% RH senza condensa

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 4.8 in [12.1 cm]

Larghezza prodotto 0.7 in [1.9 cm]

Altezza prodotto 3.4 in [8.6 cm]

Peso prodotto 1.8 oz [51.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.7 in [17.0 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione (confezione) 6.5 oz [184.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - Scheda parallela PCI a 2 porte

2 - Staffe basso profilo

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

