

Scheda adattatore parallela PCI Express a 2 porte/PCI-e – IEEE 1284 con staffa a basso profilo

ID prodotto: PEX2PECP2



La scheda adattatore parallela PCI Express a 2 porte PEX2PECP2 - scheda parallela EPP/ECP/SPP/PS2 permette di aggiungere due porte parallele IEEE 1284 al PC con il supporto della comunicazione dati parallela con velocità fino a 1,5 Mbps.

Questa scheda parallela PCI Express a 2 porte ad elevate prestazioni consente di aggiungere 2 porte parallele DB25, ideale per collegare stampanti, scanner, lettori di schede di memoria, lettori di codici a barre e molto altro ancora. Grazie alla conveniente funzionalità aggiuntiva plug-and-play, l'installazione della scheda parallela è più semplice e comoda! La scheda parallela PCIe include staffe di montaggio standard e a basso profilo/mezza altezza, per garantire la compatibilità con sistemi di qualsiasi fattore di forma.

Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente il collegamento di qualsiasi periferica parallela comprese stampanti, scanner, CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria.

### Caratteristiche

- Supporta SPP (Standard Parallel Port), EPP (Enhanced Parallel Port) e ECP (Enhanced Capability Port) e PS/2

- Velocità di trasferimento dati fino a 1,5 Mbps
- Staffa standard e a basso profilo inclusa

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	2
Interfaccia	Parallelo
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
ID chipset	ASIX - MCS9865

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1,5 Mbps
--	----------

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI Express x1
Porte esterne	DB-25 (25 pin, D-Sub)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	Linux da 3.5.x a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i>

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	5~85% RH senza condensa

---

#### Caratteristiche



fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.8 in [12.1 cm]
Larghezza prodotto	0.7 in [19 mm]
Altezza prodotto	3.4 in [86 mm]
Peso prodotto	1.8 oz [51 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [16.9 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.6 oz [188 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Scheda parallela PCI a 2 porte
	CD con i driver
	Manuale di istruzioni
	Staffe basso profilo

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

