

2-poort PCI Express / PCI-E Parallele Adapter Kaart – IEEE 1284 met Low Profile Bracket

Productcode: PEX2PECP2



De PEX2PECP2 2-poort PCI Express Parallele Kaart (EPP/ECP/SPP/PS2) voegt twee IEEE 1284 parallele poorten toe aan uw pc met ondersteuning voor parallele datacommunicatie bij snelheden tot 1,5 Mbit/s.

Deze snelle 2-poort PCI Express parallele kaart voegt 2 DB25 parallele poorten toe, ideaal voor het aansluiten van printers, scanners, geheugenkaartlezers, barcodescanners en nog veel meer. Door het gemak van plug-and-play functionaliteit verloopt het installeren van de parallele adapterkaart zonder problemen. De PCI-E parallele kaart wordt geleverd met standaard en low-profile brackets, voor compatibiliteit met kleine vormfactor en geïntegreerde systemen.

Met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Aansluiten van verschillende parallele randapparatuur mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers

Eigenschappen

- Ondersteunt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP), Enhanced Capability Port (ECP) en PS/2

- Overdrachtsnelheden tot 1,5 MB/s
- Inclusief standaard en low-profile brackets

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	Parallel
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	ASIX - MCS9865

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	1,5 Mbit/s
-----------------------------	------------

Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Externe poorten	DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
--------------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5 - 85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen



Type behuizing	Staal
Lengte product	4.8 in [12.1 cm]
Breedte product	0.7 in [19 mm]
Hoogte product	3.4 in [86 mm]
Gewicht product	1.8 oz [51 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.7 in [16.9 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.6 oz [188 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2x Parallele Poort PCI-E Kaart
	Driver-CD
	Handleiding
	Low-profile brackets

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

