


PCI Express USB 2.0-kortadapter med 5 portar

Produkt ID: PEX400USB2



Denna 5 portars PCI-Express USB 2.0-kortadapter låter dig ansluta upp till 5 USB 2.0-tillägg (4 externa och delade, 1 intern) till din dator med stöd för USB-överföringar med hög hastighet på upp till 480 Mbps.

Dessutom är PCI-Express USB-kortet bakåtkompatibelt med USB 1.1 så du kan fortsätta att använda dina äldre USB-tillägg.

Kortadaptern har en enkel plug and play-installation och ger bekväma anslutningar utan bekymmer och utan att behöva starta om datorn.

Denna produkt täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Utöka systemets USB-förmåga med ytterliggare fyra externa USB-portar

- Lägg till mer USB-bandbredd till ett system som redan använder många USB-enheter
- Anslut extra externa hårddiskar, CD/DVD-spelare, MP3-spelare, skrivare, scannrar, webbkameror, handkontroller, digitalkameror med mera till ett datorsystem

Funktioner

- Ger fyra externa USB 2.0-portar och en delad intern port
- Fullt kompatibelt med USB 2.0-specifikationer med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Bakåtkompatibel med USB 1.0/1.1-enheter
- Stöder upp till 127 USB-enheter per port (flera USB-hubbar krävs)
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	5
Gränssnitt	USB 2.0
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil
Industristandarder	PCI-Express en bana 2,5 Gb/s
Chipset-ID	Renesas/NEC - D720101GU

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
Interna portar	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Externa portar	4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
-------------------	---

Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003

Särskilda

anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Pentium® II eller bättre CPU

Oanvänd PCI-kortplats

Windows® 98SE eller bättre

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Förvaringstemperatur -50°C to 150°C (-5°F to 302°F)

Luftfuktighet 5~95 % RH

Utseende

Produktlängd 3.4 in [87 mm]

Produktbredd 3.1 in [8 cm]

Produkthöjd 0.4 in [1.0 cm]

Produktvikt 2.1 oz [59 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Paketets längd 8.3 in [21 cm]

Paketets bredd 1.5 in [38 mm]

Paketets höjd 5.6 in [14.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.4 lb [0.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - PCI Express USB 2.0-kort

1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.