


QSFP+ serverntverkskort - PCI Express - Intel XL710-chip

Product ID: PEX40GQSFP1



F snabb anslutning med hg bandbredd med det hrQSFP+ serverntverkskortet. Denkonvergerade ntwrksadaptern ger en ppenQSFP+plats fr din server eller arbetsstation. Detta 40 Gb ntwrkskort har en Intel-kontroller och tillhandahller plitlig prestanda. Perfekt fr hgpresterandedatabasserverar, virtuella serverar och smidiga datacenter som krver uppdateringar av infrastrukturen utan driftstopp.


Med detta QSFP+ serverntverkskort kan du dra nytta av hastigheten och stabiliteten hos ett 40 Gigabits Ethernet-ntwrk, med dataverfringar p upp till 40Gbps.

Med en ppen QSFP+ plats stder ntwrksgrnssnittskortet QSFP+-sndtagarmoduler och r kompatibelt med fiber i multi- och enkellge, vilket ger en skalbar ntwrkslsning.

40Gb-ntwrkskortet anvnder ett Intel XL710-chipset som ger plitliga anslutningsmjligheter och konvergenta ntwrksfunktioner. Det erbjuder mnga avancerade funktioner inklusive Intel Virtualization Technology fr anslutningar.

PEX40GQSFP1 tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Lgg till ultrasnabb 40 Gbps-ntwrksanslutningar till databas-, fil- eller applikationsserverar och hgpresterande

arbetsstationer

- Använd full 40 Gbps-nätverkshastighet över längre avstånd än med köpparkabel
- Perfekt för smidiga och högkvalitativa datacenter som kräver dataskerhet och uppdateringar av infrastrukturen utan driftstopp

Features

- Lgg till en 40 GB QSFP+ plats till din server eller arbetsstation för snabb anslutning med hög bandbredd
- Kompatibelt med fiber i multiläge och enkelläge
- Intel XL710-BM1-chipset med Intel Virtualization Technology för anslutbarhet, intelligenta avlastningar och iSCSI/NFS-lagring över Ethernet
- Kompatibelt med PCI Express 3.0-specifikationen med PCIe x8-port (eller högre)
- Stödjer IEEE 802.1Q VLAN-taggning, IPv4 och IPv6

| | | |
|--------------------|--------------------------------|---|
| Hrdvara | Warranty | 2 Years |
| | Portar | 1 |
| | Busstyp | PCI Express |
| | Korttyp | Standard Profile (LP bracket incl.) |
| | Industristandarder | IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 |
| | Industristandarder | IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 |
| | Industristandarder | PCI Express Rev 3.0, med PCIe x8-anslutning (eller högre). |
| | Chipset-ID | Intel XL710-BM1 |
| Prestanda | Maximal dataverfringshastighet | 40Gbps |
| | | 40 Gbps |
| | Kompatibla nätverk | Yes |
| | Auto MDIX | Yes |
| | Stöd för full-duplex | 9K max. |
| | Jumbo Frame Support | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) |
| | Stödda protokoll | IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support) |
| | Stödda protokoll | IEEE 802.1Q (VLAN tagging) |
| | Stödda protokoll | |
| Kontakt(er) | Kontakttyp(er) | PCI Express x8 |
| | Interna portar | QSFP+ |
| Mjukvara | OS-kompatibilitet | Windows 7, 8, 8.1, 10 |
| | | Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 |
| | | (Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner) |

Linux 2.6.24 till 4.11.x (endast 64-bit)< i>Endast LTS-versioner</i>

| | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| Indikatorer | LED-indikatorer | Lnkad LED/aktivitets-LED |
| Milj | Drifttemperatur | 0C to 57C (32F to 134.6F) |
| | Frvaringstemperatur | -20C to 85C (-4F to 185F) |
| | Luffuktighet | 5~95% RH |
| Utseende | Frg | Black |
| | Kabinetttyp | Steel |
| | Produktlngd | 7.1 in [1.8 cm] |
| | Produktbredd | 4.8 in [1.2 cm] |
| | Produktthjd | 0.8 in [20.000 mm] |
| | Produktvikt | 4.0 oz [112.000 g] |
| Frpackning | Package Length | 8.1 in [2.1 cm] |
| | Package Width | 4.5 in [1.1 cm] |
| | Package Height | 1.5 in [38.000 mm] |
| | Fraktvikt (frpackning) | 8.5 oz [242.000 g] |
| Vad det r i Idan | Ingr i paketet | ntverkskort |
| | Ingr i paketet | Fste i lgprofil |
| | Ingr i paketet | snabbstartsguide |

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

