

PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

Productcode: PEX4S232485



Met de PEX4S232485 PCI Express PCIe seriële combokaart met 4 poorten - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485 kunt twee RS232 en twee RS422/485 seriële poorten aan uw pc toevoegen door middel van een PCI Express-uitbreidingsleuf.

Deze PCI Express seriële kaart is een eenvoudige kaartoplossing die met bijna elk serieel communicatieprotocol compatibel is en RS-232, RS-422, RS-485 2-draads of RS-485 4-draads bedrijfsmodi ondersteunt.

Deze seriële kaart met 4 poorten is een flexibele oplossing voor het toevoegen van seriële poort aan volledige of kleine-vormfactoriesystemen en wordt geleverd met zowel low-profile als full-profile steunen, terwijl de meegeleverde breakout-kabel een warboel aan kabelaan sluitingen voorkomt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedienen en bewaken van industriële machines in een productielijn of op een fabrieksvloer

- POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen
- Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten
- Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

Eigenschappen

- Seriële combokaart met 4 poorten (2 x RS232, 2 x RS422/485)
- RS232 dataoverdrachtsnelheden tot 460 Kbps
- Ondersteunt 2-draads / 4-draads RS485-modi
- 256-byte FIFO per zender en ontvanger
- Standaard en low-profile steun meegeleverd
- Voldoet aan PCI-Express Specification 1.0a
- Ondersteunt PCI Energiebeheer 1.1

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	4
Interface	Serieel
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Chipsetcode	SystemBase - SB16C1052PCI

Prestaties

Seriële protocol	RS-232/422/485
Max. baudrate	460,8 kbit/s

	Databits	5, 6, 7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
	Stopbits	1, 1.5, 2
	MTBF	85,288 hours
	Ondersteunde protocollen	RS-232, RS-422, RS-485 2-wire / 4-wire
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1
	Externe poorten	4 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije PCI Express-slot
Voeding		
	Ingangsspanning	12V DC
	Uitgangsspanning	12V DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 100°C (32°F to 212°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 150°C (32°F to 302°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke		

eigenschappen

Kleur	Groen
Type behuizing	Staal
Lengte product	5.0 in [12.7 cm]
Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
Hoogte product	4.1 in [10.5 cm]
Gewicht product	2.4 oz [67.4 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.3 in [21.0 cm]
Breedte Verpakking	5.7 in [14.6 cm]
Hoogte Verpakking	1.6 in [4.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.7 oz [388.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - PCI Express seriële combokaart
	1 - Breakout-kabel
	1 - Low-profile bracket
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.