


Native PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16550 UART

Produkt ID: PEX4S553



PEX4S553 PCI express RS232 seriell-kortadapter med 4 portar och 16550 UART gör att du kan lägga till fyra RS232-serieportar (DB9) via en enda PCI Express-utbyggnadskortplats.

Denna seriella kortadapter med 4 portar är baserad på en optimal enkelchip-design och låter dig utnyttja den fulla kapaciteten av PCI express (PCIe) samtidigt som den minskar belastningen på CPU:n med så mycket som 48 % jämfört med vanliga seriella bridge-chip-kort.

Till RS232 seriell-kortadapter medföljer 4 halvhöjds-/lågprofilsfästen vilket gör att kortet kan installeras i nästan alla sorters datorchassin oberoende av deras formfaktor.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- POS-användning i livsmedelsbutiker och andra butiker för att kontrollera tangentbord, kassalådor, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare, vågar och upphöjda skyltar och stolpar
- Bankkassor i antingen helprofil eller lågprofil för att kontrollera seriella enheter så som kassalådor, kortläsare/magnetremseläsare, skrivare, knappsatser, pennplattor
- Automater och kiosker för att kontrollera serieenheter så som vågar, pekskärmar, magnetiska kortläsare, streckodsskannrar, kvittoskrivare, etikettskrivare
- Vanliga bankomater för att kontrollera knappsatser, kvittoskrivare, kortläsare/magnetremseläsare,

pekskärmar i LCD, kamerastyrning m.m.

- Används för att kontrollera flera övervaknings-/säkerhetskameror i parkeringshus, kontorsbyggnader m.m.

## Funktioner

- Fyra RS232 höghastighets-serieportar med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 128000 bps
- 256-byte FIFO-djup per sändare och mottagare
- Single lane PCI express med ursprungligt enkelchip
- Monteringsfästen i lågprofil/halvhöjd medföljer
- Inbyggd 16C450/550-kompatibel UART
- Kompatibelt med PCI express-basspecifikation revision 1.1

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	4
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	ASIX - MCS9904CV-AA

---

### Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	128 Kbps
Databitar	5, 6, 7, 8
FIFO	256 bytes
Paritet	5, 6, 7, 8



Medeltid mellan fel (MTBF) 26 280 timmar

---

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) PCI Express x1  
Externa portar DB-9 (9-stifts, D-Sub)

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, inbyggt system 2009, POS Ready 2009, XP inbyggt, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10  
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019  
Mac OS® 10.4 till 10.10  
Linux 3.5.x till 4.11.x <i>Endast LTS-versioner</i>  
Microsoft WHQL-certifierad Ja

---

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)  
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)  
Luftfuktighet 5~85 % RH

---

Utseende

Färg Grön  
Kabinettyp Stål  
Produktlängd 4.7 in [12 cm]  
Produktbredd 5.1 in [13 cm]  
Produkthöjd 0.7 in [19 mm]  
Produktvikt 2.6 oz [74 g]

---

Förpackning

Package Length 6.7 in [17 cm]  
Package Width 5.6 in [14.1 cm]



Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 8.1 oz [230 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- PCI Express RS232-seriekort med 4 portar
- Fäste med 2 DB9-hanportar
- Fästen i lågprofil
- Drivrutin CD
- Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

