


8-Port PCI Express RS232 Serial Adapter Card - PCIe RS232 Seriële Kaart - 16C1050 UART Expansion Serieel - Multiport Serial DB9 Uitbreidingskaart - 15kV ESD - Windows

Productcode: PEX8S1050



Voeg acht RS-232 DB9 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer, met behulp van een PCIe uitbreidingskaart. Deze PCI express seriële kaart, met een 8-port break-out kabel, biedt u meerdere poorten voor de aansluiting van vele verschillende seriële randapparaten, met snelheden tot 921,4 Kbps.

Met de PCI express seriële kaart kunt u eenvoudig seriële poorten toevoegen voor de aansluiting van uw randapparaten waaronder printers, scanners, creditcard-/bankpaslezers, pinapparaten en modems, industriële besturingssystemen en nog veel meer. Bij de 8-poorts PCIe seriële kaart wordt een break-out kabel geleverd - met 8 DB9 connectors.

Deze PCI Express kaart is alleen compatibel met Windows en Windows server.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)

- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- **8 PORT SERIËLE KAART:** Seriële controller kaart met 16C1050 UART gebaseerd op de Systembase SB16C1058PCI, 15kV ESD, 8x DB9 poorten, bidirectionele RS232 snelheden tot 921.6Kbps per poort & 256 byte FIFO buffer; Upgrade voor onze populaire PEX8S952 kaart
- **OPTIONEEL CONFIGUREERBARE VOEDING:** Multiport seriële kaart biedt 12v/5v op pin 9 (max. 3A); 48 cm DB62 naar 8x DB9 break-out kabel; Incl. zeskantmoeren voor opt. schroef/moer DB9 interface
- **ENKEL WINDOWS:** Full profile PCI-e 1x kaart en is volledig conform met PCI Express basisspecificaties, Revisie 1.0a/1.1; Ondersteunt Windows (incl. XP en hoger) en Windows Server (2003 en hoger); Voor standard profile desktop/servers
- **VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN:** PCI Express RS232 seriële adapterkaart voor PoS terminals, PLC's, besturing/automatisering in fabrieken, wetenschappelijke sensoren, medische apparatuur, scanners, oscilloscopen
- **TECH SPECS:** System Base SB16C1058PCI Chipset; 16C1050 UART compatibel; 8x 9-Pin D-Sub Poorten; Max Baud 921.6Kbps per poort; 256 Byte FIFO; Enkel Windows; None, Even, or Odd Parity Modi; 5/6/7/8 Data Bits; RS-232 Protocol; Standard Profile Beugel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	8
Interface	Serieel

Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard
Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Industriestandaarden	16C1050 UART
Chipsetcode	ASMedia - ASM1083
	System Base - SB16C1058PCI

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	TX: 1-255 Byte RX: 1-255 Byte * Depending on mode and configurations
Flow-control	Software (XON/XOFF), hardware (RTS/CTS) en Xoff Re-Transmit functie
Pariteit	None, Even, or Odd
Stopbits	1, 1.5, 2
Algemene specificaties	Vermogen on Pin 9: 12V DC, 5V DC of Geen
MTBF	160.013 uur

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI Express x1
Externe poorten	8 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Besturingssystemen	Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
--------------------	---

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019,
2022

Voeding

Ingangsspanning	12V DC
Uitgangsspanning	12V DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Geel
Type behuizing	Staal
Kabellengte	18.9 in [48 cm]
Lengte product	4.1 in [10.5 cm]
Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
Hoogte product	4.7 in [12.0 cm]
Gewicht product	2.6 oz [74.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.6 in [19.2 cm]
Package Height	2.8 in [7.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.5 lb [0.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - PCIe seriële kaart

1 - DB62 naar 8-poorts DB9 breakout-kabel

1 - Full profile bracket (vooraf geïnstalleerd)

1 - Verkorte handleiding

8 - Optionele sets met DB9 connector en zeskantmoer

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.