


8-portars PCI Express RS232 seriell kortadapter - PCIe RS232 seriellt kort - 16C1050
UART - Multiport seriellt DB9-kontroller-/expansionskort - 15kV ESD-skydd - Windows

Produkt ID: PEX8S1050



Lägg till åtta RS-232 DB9 seriella portar till din stationära dator via en PCIe-expansionskortsplats. Detta seriella PCI express-kort, med 8-ports-brytkablar, ger dig flera portar för att ansluta ett brett utbud av seriella kringutrustningar, med hastigheter upp till 921,4 kbit/s.

PCI Express seriella port-kortet gör det enkelt att lägga till seriella portar för att ansluta kringutrustning inklusive skrivare, skannrar, kredit-/betal-kortläsare, PIN-kuddar och modem, industriella kontroller och mer. Det seriella PCIe-kortet med 8-portar innehåller en brytkabel - med 8 DB9-kontakter.

Detta PCI Express-kort är endast kompatibelt med Windows och Windows Server.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckodsläsare, seriella skrivare)

- POS (kredit-/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, vågar)
- Konsument (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
- Säkerhet (UPS kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
- Kasino (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
- Miljökontroll (ljussättning, temperatur, klockor)
- Hälsovård (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit-/betalkortsläsare)
- Hotellbransch/restaurang (kredit-/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- ISDN nätverksarbete

Funktioner

- **SERIELLT KORT MED 8 PORTAR:** Seriellt kontrollerkort med 16C1050 UART baserat på Systembase SB16C1058PCI, med 15 kV ESD, 8x DB9-portar, dubbelriktad RS232-hastighet upp till 921,6 kbit/s per port och 256 byte FIFO-buffert. Uppgraderad version av vårt populära kort PEX8S952
- **VALFRITT KONFIGURERBAR STRÖM:** Seriellt kort med multiport ger 12 v/5 v, eller ingen på stift 9 med upp till 3 A delat totalt. 48 cm DB62 till 8x DB9 brytkabel inkl. sexkantsmuttrar inkl. för valfritt DB9-gränssnitt med skruv/mutter
- **ENDAST WINDOWS:** PCI-e 1x-kort i helprofil och helt kompatibelt med PCI Express-basspecifikationer, revision 1.0a/1.1. Stöder Windows (inkl. XP och senare) och Windows Server (2003 och senare). För skrivbord/servrar med standardprofil
- **MÅNGSIDIGA TILLÄMPNINGAR:** PCI Express RS232 seriell kortadapter för terminaler på försäljningsstället, PLC:er, kontroll/automatisering i fabriker, vetenskapliga sensorer, medicinteknisk utrustning, skannrar, oscilloskop
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Systembas SB16C1058PCI-chipset; 16C1050 UART-kompatibel. 8x 9-stifts D-subportar. Max. baudhastighet 921,6 Kbps per port. 256 Byte FIFO. Stöder endast Windows. Paritetslägena None, Even eller Odd. 5/6/7/8 databitar. RS-232-protokoll. Standard profilfäste

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	8
Gränssnitt	Seriell

Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil
Porttyp	Dongel (medföljer)
Industristandarder	16C1050 UART
Chipset-ID	ASMedia - ASM1083
	System Base - SB16C1058PCI

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	5, 6, 7, 8
FIFO	TX: 1-255 Byte RX: 1-255 Byte * Depending on mode and configurations
Flödeskontroll	Programvara (XON/XOFF), hårdvara (RTS/CTS) och Xoff Re-Transmit-funktion
Paritet	None, Even, or Odd
Stoppbitar	1, 1.5, 2
Allmänna specifikationer	Ström på stift 9: 12 V DC, 5 V DC eller ingen
Medeltid mellan fel (MTBF)	160 013 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
Externa portar	8 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
-------------------	--

Ström

Inspänning	12V DC
Utpänning	12V DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Gul
Kabinetttyp	Stål
Kabellängd	18.9 in [48 cm]
Produktlängd	4.1 in [10.5 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.6 cm]
Produkthöjd	4.7 in [12.0 cm]
Produktvikt	2.6 oz [74.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.6 in [29.4 cm]
Paketets bredd	7.6 in [19.2 cm]
Paketets höjd	2.8 in [7.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - PCIe seriellt kort

1 - DB62 till 8-ports DB9 breakout-kabel

1 - Fäste i helprofil (installerad)

1 - Snabbstartsguide

8 - Alternativ DB9-anslutning, sexkantmuttrar, par

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.