


8-portars seriell PCI Express RS232-kortadapter, seriellt PCIe RS232-kort, 16C1050 UART, lågprofil seriell DB9-kontroller/-expansionskort, 15 kV ESD-skydd, endast Windows - TAA

Produkt ID: PEX8S1050LP



Lägg till åtta seriella RS-232 DB9-portar till din stationära dator via två PCIe-expansionskortsplatser. Detta seriella PCI Express-kort, med två breakout-kablar, ger dig flera portar för att ansluta ett brett utbud av seriella kringutrustningar, med hastigheter upp till 921,4 kbps.

PCI Express seriella port-kortet gör det enkelt att lägga till seriella portar för att ansluta kringutrustning inklusive skrivare, skannrar, kredit-/betal-kortläsare, PIN-kuddar och modem, industriella kontroller och mer. Seriellt PCIe-kort med 8 portar innehåller 2 breakout-kablar - alla med 4 DB9-kontakter.

Seriellt PCIe-kort med låg profil är det idealiska valet för att lägga till seriella portar, även när det är ont om utrymme. Seriellt DB9-kortet är utformat för att passa in i en liten formfaktor och standarddatorhölje. Kortet är för-konfigurerat med ett lågprofilsfäste och inkluderar två valfria fullprofilsfästen, så installationen är enkel oavsett skåpformfaktor.

Detta PCI Express-kort är endast kompatibelt med Windows och Windows Server.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Tillverkning (CNC-maskineri, utrustning för processkontroll, streckkodsläsare, seriella skrivare)
- POS (kredit-/betalkortsläsare, kvittoskrivare, streckkodsläsare, kassaapparater, vågar)
- Konsument (modem, PDA:er, digitala kameror, skrivare)
- Säkerhet (UPS kontroll, tillgång till knappsats, videokameror, kortläsare, modem)
- Kasino (videoterminal för lotteri, spelmaskin)
- Miljökontroll (ljussättning, temperatur, klockor)
- Hälsovård (patientövervakningsutrustning, skötarstation, modem)
- Hotellreception (seriella skrivare, streckkodsläsare, tangentbord, mus, kvittoskrivare, kredit-/betalkortsläsare)
- Hotellbransch/restaurang (kredit-/betalkortsläsare, seriella skrivare)
- ISDN nätverksarbete

Funktioner

- **SERIELLT KORT MED 8 PORTAR:** Seriellt kontrollerkort med 16C1050 UART baserat på Systembase SB16C1058PCI, med 15kV ESD, 8x DB9-portar, dubbelriktad RS232-hastighet upp till 921,6 kbit/s per port och 256 byte FIFO-buffert | En uppgradering av vårt populära kort PEX8S950LP
- **VALFRITT KONFIGURERBAR STRÖM:** Seriellt multikort ger 12 V/5 V eller inget på stift nio med upp till 3 A totalt, delat. 2 (1xDB44 till 4xDB9) breakout-kablar inkluderat. Sexkantmuttrar inkl. för val av skruv eller mutter DB9-gränssnitt
- **ENDAST WINDOWS:** 2 lågprofilsfästen för PCI-e 1x-kort. Helt kompatibel med PCI Express-basspecifikationer, revision 1.0a/1.1. Stödjer Windows (inkl. XP och senare) och Windows Server (2003 och senare). För stationära datorer/servrar med låg profil
- **MÅNGSIDIGA TILLÄMPNINGAR:** PCI Express RS232 seriell kortadapter för terminaler på försäljningsstället, PLC:er, kontroll/automatisering i fabriker, vetenskapliga sensorer, medicinteknisk utrustning, skannrar, oscilloskop
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Systembas SB16C1058PCI-chipset. 16C1050 UART-kompat. 8x 9-stifts D-subportar. Max. baudhastighet 921,6 Kbps per port. 256 byte FIFO. Paritetslägena None/Even/Odd. 5/6/7/8 databitar. RS-232. 2x lågprofilsfästen installerade (inkl. helprofilsfästen)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	8
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
Porttyp	Dongel (medföljer)
Chipset-ID	ASMEDIA - ASM1083
	SYSTEMBASE - SB16C1058PCI

Prestanda

Seriellt protokoll	RS-232
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
Databitar	5, 6, 7, 8
FIFO	256 Bytes
Flödeskontroll	RTS/CTS, XPÅ/XAV
Paritet	None, Even, Odd, 1, 0
Stoppbitar	1, 1.5, 2

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
Interna portar	1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)
Externa portar	8 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019,

2022

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Gul
Kabinetttyp	Stål
Kabellängd	11.8 in [30 cm]
Produktlängd	5.7 in [14.5 cm]
Produktbredd	0.9 in [2.2 cm]
Produkthöjd	2.4 in [6 cm]
Produktvikt	4.1 oz [116 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.5 in [29.3 cm]
Package Width	7.6 in [19.2 cm]
Paketets höjd	2.8 in [70.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.6 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCIe seriellt kort
	2 - DB44 till 4-ports SB9-breakoutkablar
	2 - Low Profile Brackets (Installed)
	2 - Fullständiga profilfästen
	1 - snabbstartsguide

8 - Alternativ DB9-anlutning, sexkantmuttrar, par

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.