

8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart

Productcode: PEX8S950LP



De PEX8S950LP 8-poort PCI Express Low-Profile Seriële Kaart met bijgeleverde breakout-kabels biedt 8 RS232 seriële aansluitingen via één PCI-Express-slot, met overdrachtsnelheden tot 921 kbit/s. Perfect voor gebruik met een breed scala aan seriële randapparatuur zoals printers, scanners, industriële besturingen en nog veel meer. De 8-poort RS232 seriële kaart is een complete oplossing, voorzien van 2 breakout-kabels met elk 4 DB9-aansluitingen voor in totaal 8 poorten. De seriële kaart is de perfecte keuze voor het toevoegen van meerdere extra poorten als de ruimte beperkt is. De kaart is ontworpen om te passen in computerbehuizingen met kleine of micro-vormfactor. Deze veelzijdige kaart wordt bovendien geleverd met 2 standaard brackets voor normale behuizingen. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)

- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

Eigenschappen

- NIEUW MODEL NU BESCHIKBAAR: PEX8S1050LP; Voeg 8 RS-232 seriële poorten toe aan uw computer via één low profile PCI Express slot
- 8 RS232 DB9 aansluitingen in een enkel PCI Express-slot
- Inclusief breakout-kabels
- Inclusief montagebrackets voor low-profile en standaard behuizingen
- Twee high-performance 16C950 UART-kanalen
- Overdrachtsnelheden tot 921 kbit/s
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.0a

Hardware

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| Poorten | 8 |
| Interface | Serieel |
| Bus type | PCI Express |
| Kaarttype | Low Profile (incl. standaard bracket) |
| Poorttype | Dongle (meegeleverd) |
| Chipsetcode | PLX/Oxford - OXmPCI952 |

Prestaties

| | |
|------------------|--------------|
| Seriële protocol | RS-232 |
| Max. baudrate | 921,6 kbit/s |



| | |
|--------------|-----------------------|
| Databits | 5, 6, 7, 8, 9 |
| FIFO | 128 Bytes |
| Flow-control | RTS/CTS, XON/XOFF |
| Pariteit | None, Even, Odd, 1, 0 |
| Stopbits | 1, 1.5, 2 |

Connector(en)

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Type connector(en) | PCI Express x1 |
| Externe poorten | DB-9 (9-polig, D-Sub) |

Software

| | |
|--------------------|--|
| Besturingssystemen | Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i> |
|--------------------|--|

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
| Opslagtemperatuur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |
| Vochtigheid | 5~95% RH |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|-------------------|
| Kabellengte | 11.0 in [28 cm] |
| Lengte product | 6.2 in [15.7 cm] |
| Breedte product | 0.8 in [20.0 mm] |
| Hoogte product | 3.1 in [80.0 mm] |
| Gewicht product | 19.7 oz [559.0 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|----------------|-------------------|
| Package Length | 11.2 in [28.5 cm] |
| Package Width | 6.3 in [15.9 cm] |



Package Height 2.0 in [52.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 25.4 oz [720.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd

PCI Express-kaart

Breakout-kabels

Standaard brackets

Verwijderbare zeskantmoeren

Driver-CD

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

