

Scheda controller PCI Express SATA 6 Gbps eSATA 2 porte - Scheda PCIe SATA III a due porte - 2 int/2 est

ID prodotto: PEXESAT322I



La scheda controller PCI Express SATA III (6 Gbps) PEXESAT322I offre la possibilità di aggiungere 2 porte SATA interne o esterne al computer tramite un unico slot per schede PCI Express (x1). La scheda presenta la selezione jumper integrata che permette di configurare la scheda in modo da fornire 2 porte SATA III interne ed esterne o una di ciascuna a secondo la necessità.

La scheda SATA III presenta il supporto del moltiplicatore di porte (PM) su ciascuna porta che permette il collegamento di più unità con un solo cavo, se necessario, per ottimizzare il numero di connessioni di dispositivi SATA riducendo la quantità di cavi necessari.

La scheda è completamente compatibile con la specifica SATA revisione 3.0 (larghezza di banda dati massima di 6 Gbps) che permette di utilizzare le velocità di dischi rigidi ad alte prestazioni e unità a stato solido (SSD) nonché di lettori ottici basati su SATA (CD-ROM, DVD-ROM, Blu-Ray).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette l'aggiornamento di un sistema basato su PCIe meno recente con la connettività SATA 6 Gbps per utilizzare al meglio i dischi SATA più veloci
- Consente di aggiungere più porte SATA interne a un sistema di computer per il collegamento di unità di archiviazione e/o lettori ottici supplementari
- Permette di aggiungere le porte SATA III interne e/o esterne a un computer tramite un singolo slot PCI Express con la possibilità di modificare le connessioni disponibili in esterna/interna secondo le necessità in base ai requisiti di sistema o alle applicazioni

Caratteristiche

- **MIGLIORA LA CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE:** questa scheda controller PCIe SATA e eSATA a 2 porte consente di supportare due unità SATA interne o esterne (eSATA) tramite PCI Express - Una soluzione economica per aumentare la capacità di archiviazione del sistema
- **CONTROLLER ASM1061:** Il controller SATA/eSATA è dotato di un chipset dedicato, dispone di 2 porte SATA/eSATA 6Gbps selezionabili tramite lo slot PCIe x1. Supporta il moltiplicatore di porte basato su FIS, la commutazione è basata su comandi, NCQ, ATA/ATAPI
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** supporta Windows e le unità SSD (unità a stato solido) e HDD (dischi rigidi) SATA ed eSATA standard - Supporta SATA III (6 Gbps) e revisioni precedenti - Conforme a PCI Express 2.0
- **CONVENIENTE IMPOSTAZIONE:** questa scheda controller SATA/eSATA a 2 porte si installa in uno slot PCIe a profilo completo o basso - Compatibile con slot PCIe x1, x4, x8 o x16 - Include staffe a profilo completo (preinstallate) e basso e cavo SATA a 7 pin
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa scheda controller SATA ed eSATA a 2 porte è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita multilingua a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Interfaccia	eSATA & SATA
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
ID chipset	ASMedia - ASM1061

Prestazioni

4Kn Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	Sì
Number of Ports That Support Port Multiplier	2 (can use 2 PM at a time)
Number of Drives Supported Through Port Multiplier	1 to 8
Bootable	Sì
Supporto LBA	48-bit
RAID	No
ATAPI Support	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
Porte interne	2 - SATA (7 pin, dati)
Porte esterne	2 - eSATA (7 pin, dati)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
-------------------------------------	---

Alimentazione

Tensione ingresso	12V DC
Tensione di uscita	12V DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 5% ~ 85% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.8 in [12.1 cm]
Larghezza prodotto	3.6 in [9.2 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	1.7 oz [48.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.5 in [16.6 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.2 oz [148.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Controller PCIe SATA
	1 - Cavo SATA
	1 - Staffa a basso profilo
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

