

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos eSATA 2 Puertos SATA - SATA III - 6Gbps

ID del Producto: PEXESAT322I



La Tarjeta Controladora PCI Express SATA III (6 Gbps), PEXESAT322I ofrece la opción de incorporar 2 puertos SATA internos o externos a su computador, a través de una sola ranura PCI Express (x1). La tarjeta dispone de una selección de jumpers integrados, por lo que se puede configurar para agregar 2 puertos SATA III internos o externos, o uno de cada uno, según sea necesario.

La tarjeta SATA III cuenta con soporte para Multiplicador de Puertos (MP) en cada puerto a fin de poder conectar múltiples discos a través de un único cable en caso que se requiera maximizar la cantidad de conexiones de dispositivos SATA, reduciendo la cantidad de cables.

Esta tarjeta controladora cumple con la especificación SATA revisión 3.0 (hasta 6 Gbps de ancho de banda), lo cual posibilita aprovechar las velocidades de discos duros y de estado sólido (SSD) de alto rendimiento, así como de unidades ópticas basadas en SATA (CD-ROM, DVD-ROM, Blu-Ray).

La Tarjeta Controladora SATA III, PEXESAT322I cuenta con una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida que ofrece el fabricante.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite actualizar un viejo sistema basado en PCIe con conectividad SATA de 6Gbps aprovechando de este modo las unidades SATA más rápidas
- Permite agregar puertos SATA III internos y/o externos a un ordenador a través de una ranura PCI Express, con la opción de cambiar las conexiones disponibles a externas/internas, según sea necesario

en base a los requisitos o aplicaciones actualizadas del sistema

- Permite agregar más puertos SATA internos a un sistema informático para conectar unidades de almacenamiento y/o discos ópticos adicionales

Características

- Dos puertos SATA internos/externos intercambiables
- Soporta Multiplicador de Puertos con conmutación basada en FIS y basada en Comandos
- Soporta Native Command Queuing (NCQ) y comandos ATA/ ATAPI
- Compatible con los estándares PCI Express 2.0
- Incluye soporte de instalación de perfil bajo/altura media
- Cumple con la revisión SATA 3.0 que admite hasta 6 Gbps de ancho de banda
- Utiliza el cableado SATA I/II existente
- Soporte para discos ópticos basados en SATA (CD/DVD/BD)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Interfaz	eSATA & SATA
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1061

Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	Sí
Number of Ports That	2 (can use 2 PM at a time)



Support Port Multiplier

Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 8

Bootable Sí

Soporta LBA 48-bit

RAID No

ATAPI Support Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es) PCI Express x1

Puertos Internos SATA (7 pines, datos)

Puertos Externos eSATA (7 pines, datos)

Software

Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 5% ~ 85%

Características Físicas

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 4.8 in [12.1 cm]

Ancho del Producto 3.6 in [92 mm]

Altura del Producto 0.8 in [20 mm]



Peso del Producto 1.7 oz [48 g]

Informacin de la Caja

Longitud de la Caja 5.7 in [14.4 cm]

Ancho de la Caja 6.8 in [17.3 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.4 oz [152 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- CD del Controlador
- Manual de Instrucciones
- Cable SATA
- Controlador PCIe SATA
- Soporte de Perfil Bajo

** La apariencia y las especificaciones del producto estn sujetas a cambios sin previo aviso.*

