


1-poort PCI Express eSATA II Controllerkaart

Productcode: PEXESATA1



Deze eSATA Controllerkaart maakt van een PCI Express-slot (1x) een externe SATA-poort voor een snelle en probleemloze externe opslag.

Deze PCI Express eSATA Controllerkaart ondersteunt SATA 300 (SATA II) harde schijven (achterwaarts compatibel met SATA 150) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s en is de perfecte oplossing voor het upgraden van bestaande eSATA-functionaliteit of het gewoon toevoegen van een externe SATA-poort aan een desktopcomputer.

De controllerkaart beschikt over een native PCI Express-chipset, die zorgt voor een verbeterde compatibiliteit, betrouwbaarheid en prestatie van externe opslagmedia. De kaart is ook voorzien van port-multiplier functionaliteit met command-based switching voor het aansluiten van meerdere externe harde schijven op een computer via een enkele eSATA-aansluiting.

De eSATA PCI Express Controllerkaart beschikt ook over een interne SATA-poort, die kan worden gebruikt voor de installatie van een conventionele (interne) SATA-schijf. De interne SATA-poort kan echter niet tegelijkertijd worden gebruikt met de externe SATA-poort.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Biedt u een externe eSATA-poort voor het aansluiten van SATA-apparaten zoals externe harde schijven

Eigenschappen

- 1 interne SATA-poort of 1 externe eSATA-poort (omschakelbaar)
- Ondersteuning voor FIS-based port-multiplier technologie
- Ondersteuning voor opslagmedia met hoge capaciteit door 48-bits Logical Block Addressing (LBA)
- Hot-swapping van opslagmedia
- Ondersteuning voor Native Command Queuing (NCQ)
- Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0 specificaties met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Maakt gebruik van een enkele native PCI Express-chipset
- Inclusief standard en low-profile montagebrackets

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	1
Interface	eSATA
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	Silicon Image - SiI3531

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
Type en snelheid	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
Port-multiplier	Ja
RAID	Nee

Ondersteunde RAID-niveaus		JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Connector(en)	Type connector(en)	1 - PCI Express x1
	Interne poorten	1 - SATA (7-polig, data)
	Externe poorten	1 - eSATA (7-polig, data)
Software	Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Fysieke eigenschappen	Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
	Breedte product	2.8 in [7.0 cm]
	Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
	Gewicht product	1.3 oz [37.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.5 in [14.0 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.9 oz [140.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegleverd	1 - eSATA PCI Express Kaart 1 - SATA-kabel

1 - Low-profile bracket

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.