


1-poort eSATA + 1-poort SATA II PCI Express SATA Controller-kaart

Productcode: PEXESATA2I



Deze PCI Express SATA Controller-kaart stelt u in staat een PCI Express (1x) slot om te zetten in een interne SATA- en een externe SATA-aansluiting (eSATA). Met ondersteuning voor SATA-300 (SATA II) harde schijven en overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s is deze controller-kaart de perfecte oplossing als u een extra SATA-poort nodig hebt of als u uw gegevensopslag wilt externaliseren.

De controller-kaart beschikt over een native PCI Express-chipset, die zorgt voor een verbeterde compatibiliteit, betrouwbaarheid en prestatie van externe opslagmedia. De PEXASATA2I is ook voorzien van port-multiplier functionaliteit met command-based switching voor het aansluiten van meerdere externe harde schijven op een centrale PC- of Mac-desktop via een enkele externe SATA-aansluiting.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg zowel SATA als eSATA-functionaliteit toe voor het aansluiten van externe opslagmedia met hoge snelheid aan een werkstation of server

- Voeg een eSATA-poort met port-multiplier functionaliteit toe voor uitgebreide externe opslagcapaciteit
- Upgrade van tragere externe verbindingsmethoden naar native SATA-connectiviteit
- Breid de opslagcapaciteit uit van een standaard of low profile computer met kleine vormfactor (SFF)

Eigenschappen

- 1 externe eSATA-poort en 1 interne SATA-poort
- Ondersteuning voor FIS en command-based port-multiplier technologie
- 48-bits Logical Block Addressing (LBA)
- Hot-swapping van opslagmedia
- Ondersteuning voor Native Command Queuing
- Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0 specificaties met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Maakt gebruik van een enkele native PCI Express-chipset
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	eSATA eSATA & SATA
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	JMicron - JMB366

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
Type en snelheid	SATA 3 Gbit/s (SATA II)

	Port-multiplier	Ja
	RAID	Nee
	Ondersteunde RAID-niveaus	JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1
	Interne poorten	1 - SATA (7-polig, data)
	Externe poorten	1 - eSATA (7-polig, data)
Software		
	Besturingssystemen	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8 , Linux
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Voldoet aan 2.0 / compatibel met 2.0-slots voor PCI Express
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.0 in [10.2 cm]
	Breedte product	4.7 in [12 cm]
	Hoogte product	0.8 in [2 cm]
	Gewicht product	1.6 oz [44.2 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	8.2 in [20.8 cm]
	Package Width	1.6 in [41 mm]
	Package Height	5.7 in [14.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.3 lb [0.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - PCI Express eSATA-kaart

1 - Low-profile bracket

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.