

## HD PCIe-inspelningskort - HDMI VGA DVI & komponent - 1080p

Product ID: PEXHDCAP2



Detta allt-i-ett PCI Express-inspelningskort lter dig spela in video och stereoaudio i 1080p HD till ditt datorsystem. Med fleravideoingngar, som till exempel HDMI, DVI, VGA och komponent, kan inspelningskortet spela in originalinnehll frn flera olika kllor som till exempel datorer, videokameror, skerhetssystem, POS-terminaler och servrar. Tack vare H.264-kodningen r detta den perfekta lsningen fr inspelning av video i HD fr redigering, kompilering och arkivering.

Du kan installera kortet i en PCIe-port i lgprofil eller fullprofil, inklusive fasta arbetsstationer som till exempel 2U eller 4U hyllmonterade servrar eller mediacentrar. Installation av inspelningsenheten internt genom PCIe-garanterar ett skert och plitligt stt att spela in video.

Du kan spela in i samma kvalitet som den videokllan ger genom att spela in video i HD i 1080p vid 30fps. Till skillnad frn viss inspelningsenhet som endast kan spela in i lgupplst 480p, matchar detta inspelningskort utdatan frn A/V-hemelektronik.

Nu kan du spela in utdatan frn din dator, server eller POS-station nr du skapar videor fr mjukvarutrnig och instruktionsfilmer, utan att behva st ut med underlgsen videokvalitet.

Mjukvaran som medfljer inspelningskortet kodar i H.264 - vrlens vanligaste video-codec. Trots att kortet r rskilt designat fr Windows-datorer garanterar H.264-kodning att videofilerna som du sparar kommer att vara kompatibla med nstan vilken videospelare som helst som till exempel media mjukvaran p dina PC-, Mac-, iOS- och Android-enheter utan att redigering eller konvertering behvs.

H.264 stds venav de flesta programmen, som till exempel Adobe Premiere och Windows Media Encoder. Dessutom lter inte mjukvaran dig bara spela in och exportera videor utan lter dig venta skrmdumpar, schema lgg inspelningar och omedelbart strmma din videoklla ver Internet med hjlp av onlinetjnster som till exempel Twitch.

Med flera A/V-indata-alternativ lter inspelningskortet dig spela in video frn mnga olika kllor inklusive HDMI, DVI, VGA och komponent. Du kan dessutom anvnda inspelningskortet med A/V-adaptrar fr att spela in andra videokllor som till exempel SDI med hjlp av vr [%product id="SDI2HD" text="SDI till HDMI-konverterare"%] (SDI2HD). Std fr olika A/V-enheter r idealiskt fr arkivering av analog video i en digital databas.

Enheten har ven ltt anvnt program som r kompatibelt med NTSC- och PAL-system och r drfr ett mstefr professionella tillmpningar inom videoarkivering dr kllmediakan variera frn projekt till projekt.

PEXHDCAP2tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti och gratis livstidsgaranti p teknisk support.

Detta inspelningskortspelar inte in digitalt krypterat innehll.

<ul> <li>Operativsystem:Microsoft Windows Vista/7/8/8.1 (32/64-bit)</li> <li>CPU: i3 dual core 2,8GHz eller  
bttr</li> <li>Minne: 2GB</li> <li>En tillgnglig PCI Express-port</li> </ul>

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Spela in video fr trnings- eller informationssyften frn olika videotekniker
- Strmma live video online med strmningstjnstjer som t.ex. Twitch.tv
- Spela in gameplay frn TV-spel i HD vid 30fps och spela samtidigt p en annan skrm med hjlp av HDMI-splittern ST122HDMILE
- Konvertera analog video till digital fr professionell videoarkivering

## Features

- Std fr HDMI-, DVI-, VGA- och komponent-klor s att du kan spela in frn i stort sett vilken enhet som helst
- H.264-kodning garanterar bred enhetskompatibilitet med exporterade videofiler
- Stder NTSC och PAL
- Stder bildfrhllande p 16:9 och 4:3
- Stder stereoaudio i 2 kanaler (HDMI/RCA)
- Strlande bildkvalitet med std fr inspelningsupplsningsr p upp till 1080p vid 30fps
- Kort med dubbelprofil med medfljande fsten i lgprofil och fullprofil

---

<b>Hrdvara</b>	Warranty	2 Years
	AV-ingng	Component
	AV-ingng	DVI
	AV-ingng	HDMI
	AV-ingng	VGA
	Audio	Yes
	Industristandarder	NTSC, PAL-M, PAL-60, PALVideokodning: MPEG4/H.264
	Industristandarder	Video Encoding: MPEG4/H.264
	Industristandarder	DirectShow Compatible
	Chipset-ID	Mstar - MST3367CMK-IF-170

---

<b>Prestanda</b>	Maximal digital upplösning	1080p30
	Stödda upplösningar	TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
	Audio-specifikationer	PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
	Medeltid mellan fel (MTBF)	16-bit 48000Hz, HDMI 2Ch audio- eller RCA-stereoingång 1,757,807 Hours
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	PCI Express x1
	Connector B	DVI-I (29 pin)
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	Windows 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0C to 40C (32F to 104F)
	Förvaringstemperatur	-5C to 40C (23F to 104F)
	Luftfuktighet	20~80% RH (icke-kondenserande)
<b>Utseende</b>	Kabinetttyp	Steel
	Produktlängd	4.7 in [1.2 cm]
	Produktbredd	4.7 in [1.2 cm]
	Produktthjd	0.8 in [20 mm]
	Produktvikt	2.0 oz [58 g]
<b>Förpackning</b>	Package Length	5.8 in [1.5 cm]
	Package Width	8.1 in [2.0 cm]
	Package Height	1.7 in [42 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	12.9 oz [365 g]
<b>Vad det r i ldan</b>	Ingr i paketet	PCIe-videoinspelningskort
	Ingr i paketet	DVI-D till HDMI-adapter
	Ingr i paketet	DVI-I till VGA-adapter
	Ingr i paketet	DVI-I breakout-kabel
	Ingr i paketet	Snabbinstallationsguide
	Ingr i paketet	Lgprofilsfste

**\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.**