

PCI Express HD Video Capture Kaart 1080p30 – HDMI / DVI / VGA / Component

Productcode: PEXHDCAP



Met de PEXHDCAP PCI Express HD Video Capture Kaart kunt u high-definition video en audio opnemen van een HDMI®, DVI of Component (1080p) videobron naar uw computer via een PCI Express-uitbreidingsslot.

De ondersteuning voor video-opname in 1080p, samen met HDMI® en RCA stereo audio, maakt deze HD-capturekaart tot de perfecte oplossing voor het maken van digitale kopieën van uw video's om deze vervolgens te kunnen bewerken. De bijkomende veelzijdigheid van 3 verschillende video-ingangen (HDMI®, DVI, Component), plus de mogelijkheid VGA vast te leggen via de meegeleverde DVI-naar-VGA-adapter, of DisplayPort® via een actieve adapter, geeft u de vrijheid snel en eenvoudig een groot aantal audio/video-apparaten aan te sluiten op uw computer.

Deze PCI Express capturekaart ondersteunt NTSC- en PAL-systemen en wordt geleverd met een eenvoudig te gebruiken videocapture-softwarepakket, zodat u video kunt opnemen of screenshots kunt vastleggen om deze op uw pc te kunnen bewaren.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Dit product kan geen met HDCP beveiligde inhoud opnemen.

Actieve DisplayPort-adapter niet meegeleverd

Systeemvereisten:

- CPU: Intel Core2 Duo (voor opname in 720p)

Intel Core i5 (voor opname in 1080p)

- Geheugen: 1 GB
- Video: DirectX 9.0c compatibele videokaart

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het opnemen en omzetten van video vanaf camcorders, spelcomputers (Xbox 360™) of camera's naar een digitaal formaat
- Zet opgenomen video's over naar uw computersysteem om deze te bewerken en er uw eigen compilatie van te maken
- DVI/VGA/HDMI schermopname
- Video-/beeldopname met medische instrumenten en schermen

Eigenschappen

- Neem video op vanaf HDMI®, DVI, VGA, of Component videobronnen
- Ondersteunt HDMI of 2-kanaals (stereo) RCA-audio
- Video-opname in 1080p
- Ondersteuning voor het vastleggen van enkele beelden
- MPEG4- en H.264-codering
- Ondersteunt NTSC- en PAL-systemen
- 16:9 en 4:3 beeldverhouding
- Inclusief DVI-naar-VGA-adapter

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

AV-ingang	Component	
	DVI	
	HDMI	
	VGA	
Audio	Ja	
Industriestandaarden	NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL	
	Videocodering: MPEG4/H.264	
	Compatibel met DirectShow	
Prestaties		
	Maximale digitale resoluties	1080p30
	Ondersteunde resoluties	TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
	Audiospecificaties	16-bits 48000 Hz, HDMI 2-kanaals audio- of RCA-stereo-ingang
Connector(en)		
	Connector A	1 - PCI Express x1
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
		1 - DVI-I (29-polig)
		1 - Component video (3 x RCA)
		1 - Stereoaudio (2 x RCA)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	CPU: Intel Core2 Duo (voor opname in 720p) Intel Core i5 (voor opname in 1080p)Geheugen: 1 GBVideo:

DirectX 9.0c compatibele videokaart

Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.7 in [12 cm]
	Breedte product	4.7 in [12 cm]
	Hoogte product	0.8 in [2 cm]
	Gewicht product	3.0 oz [86 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.3 in [21 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]
	Package Height	1.6 in [40 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	9.4 oz [267 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - PCI Express-capturekaart 1 - Component / RCA-audio breakout-kabel 1 - DVI-naar-VGA-adapter 1 - CD met drivers en software 1 - Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.