


4-poort PCI Express SATA III (6Gbit/s) Controller Kaart met eSATA - PCI-E x4

Productcode: PEXSAT34



De PEXSAT34 4-poort PCI Express SATA 6Gbit/s Controllerkaart voegt 4 interne SATA-poorten en een gedeelde eSATA-poort toe aan een computer via een PCI-E-slot (x4), voor zowel interne als externe SATA-connectiviteit van 6Gbit/s via een enkele kaart. Deze controllerkaart voldoet aan SATA revisie 3.0 en biedt overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s voor gebruik van snelle harde schijven en solid state drives en ondersteuning voor port-multiplier-functionaliteit op elke poort zodat er meerdere SATA-schijven kunnen worden aangesloten via een enkele kabel. Op PCI-E SATA III-kaart heeft u 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Upgrade een ouder op PCI-E gebaseerd systeem met SATA III-connectiviteit (6 Gbit/s) om snellere SATA-apparaten ten volle te kunnen benutten
- Voeg meer interne SATA-poorten toe aan een computersysteem om extra opslagmedia aan te kunnen sluiten

- Voeg 4 interne en een externe SATA-poort toe aan een computer via een enkele PCI Express-slot (x4)

Eigenschappen

- 4 interne SATA-poorten en een gedeelde eSATA-poort
- Snelle ingebouwde DIP-switch voor schakelen tussen de gedeelde eSATA-poort en de interne SATA-poorten – geen jumpers nodig
- Voldoet aan SATA revisie 3.0 met overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
- Gebruikt bestaande SATA I/II-bekabeling
- Ondersteunt Native Command Queuing (NCQ) en ATA/ ATAPI-commando's
- Ondersteuning voor port-multiplier FIS-based en command-based switching
- Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Interface	eSATA & SATA
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	Marvell - 88SE9128 PLX - PEX8604

Prestaties

Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Port-multiplier	Ja
LBA-ondersteuning	48-bit

	RAID	Nee
Connector(en)	Type connector(en)	1 - PCI Express x4
	Interne poorten	4 - SATA (7-polig, data)
	Externe poorten	1 - eSATA (7-polig, data)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.6 and up (Tested up to 10.10) Linux
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	x4 PCI Express-slot
	Notitie	De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de gebruikte businterface. Bij gebruik in computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s per kanaal. Bij gebruik in computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s per kanaal. Port Multiplier-functionaliteit kan maar op één poort tegelijk worden gebruikt. Port Multiplier wordt niet ondersteund onder Mac OS.
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	5.5 in [14 cm]
	Breedte product	2.7 in [6.8 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]

	Gewicht product	2.5 oz [72 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.7 in [17 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [160 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - PCI Express SATA-kaart
		1 - Low-profile bracket
		1 - Driver-CD
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.