


2-poort PCI Express Interne SATA II Controller-kaart

Productcode: PEXSATA22I



Deze 2-poort PCI Express interne Serial ATA controller-kaart voegt twee interne SATA II (SATA300)-poorten toe aan een computer via een eenvoudige installatie in een beschikbare 1x PCI Express slot.

De SATA-controller kaart biedt ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s en beschikt over port multiplier-functionaliteit met command-based switching en Native Command Queuing voor optimale prestaties.

De interne SATA controller-kaart beschikt over een native PCI Express-chipset, die zorgt voor een verbeterde compatibiliteit, betrouwbaarheid en prestatie van opslagmedia. De controller-kaart is ook voorzien van port-multiplier functionaliteit met command-based switching voor het aansluiten van meerdere harde schijven op een computer via een enkele SATA-aansluiting.

De controller-kaart wordt geleverd met brackets voor zowel een standaard als low profile vormfactor, zodat u SATA-capaciteit kunt toevoegen aan vrijwel elke op PCI Express gebaseerde computer, ongeacht de vormfactor.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg interne SATA -functionaliteit toe aan een werkstation of server voor opslagmedia met hoge snelheid
- Upgrade van tragere externe verbindingsmethoden naar native SATA-connectiviteit
- Breid de opslagcapaciteit uit van een standaard of low profile computer met kleine vormfactor (SFF)

Eigenschappen

- 2 interne SATA-poorten
- 48-bits Logical Block Addressing (LBA)
- Boot-ROM-functionaliteit
- Hot-swapping van opslagmedia
- Ondersteuning voor Native Command Queuing
- Volledig compatibel met de Serial ATA 1.0 specificaties met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Maakt gebruik van een enkele native PCI Express-chipset
- Inclusief low profile montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	SATA
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Chipsetcode	JMicron - JMB363

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3 Gbit/s
Type en snelheid	SATA 3 Gbit/s (SATA II)

	Port-multiplier	Nee
	RAID	Ja
	Ondersteunde RAID-niveaus	RAID 0 (stripe) RAID 1 (mirror) JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1
	Interne poorten	2 - SATA (7-polig, data)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003 Linux
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Voldoet aan 2.0 / compatibel met 2.0-slots voor PCI Express
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	4.0 in [10.2 cm]
	Breedte product	4.7 in [12.0 cm]
	Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
	Gewicht product	1.6 oz [44.2 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.2 in [20.8 cm]

Package Width	1.6 in [4.1 cm]
Package Height	5.7 in [14.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [120.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - PCI Express SATA-kaart
	1 - Low-profile bracket
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.