


## PCI Express intern SATA II kontrollerkort med 2 portar

Produkt ID: PEXSATA22I



Detta interna seriella PCI Express ATA-kontrollerkortet med 2 portar lägger till två interna SATA II (SATA /300) portar till en dator genom en enkel installation i en ledig x1 PCI Express-kortplats.

Stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 3,0 Gbps. SATA-kontrollerkortet har stöd för ursprunglig kommandokö (Native Command Queuing) för att säkerställa optimal prestanda.

Genom att använda ett enda ursprunglig PCI Express chipset ger det interna SATA-kontrollerkortet utökad kompatibilitet, pålitlighet och prestanda för att möta dina lagringsbehov.

Kontrollerkortet inkluderar både standardformfaktor och lågprofilsfästen, vilket gör att du kan lägga till SATA-kapacitet till i stort sett vilken dator med PCI Express-som helst oavsett chassits formfaktor.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Lägg till intern SATA-kapacitet för höghastighetslagring till en arbetsstation eller server
- Uppgradera från långsamma externa anslutningsmetoder till SATA:s ursprungsanslutning
- Utökar en hel eller lågprofil/liten formfaktor (SFF) dators lagringsförmåga

### Funktioner

- 2 interna SATA-portar

- 48 bit Logical Block Addressing (LBA)
- Start-ROM aktiverad
- Enhetsstöd för hot-plug
- Stöd för ursprunglig kommandokö
- Fullt kompatibel med seriella ATA 1.0-specifikationen med överföringshastigheter på upp till 3 Gbps
- Använder ursprunglig PCI Express-chipset
- Inkluderar lågprofilsinstalleringsfäste

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	2
Gränssnitt	SATA
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Chipset-ID	JMicron - JMB363

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	3 Gbps
Typ och hastighet	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
Port Multiplier	Nej
RAID	Ja
RAID-lägen som stöds	RAID 0 (stripade enheter) RAID 1 (speglade enheter) JBOD - (Just a Bunch of Disks)

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI Express x1
----------------	----------------

	Interna portar	SATA (7-stifts, data)
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000  Windows® Server 2012, 2008 R2, 2003  Linux
<hr/>		
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	2.0 standard/kompatibel med 2.0-kortplatser för PCI Express
<hr/>		
Utseende	Produktlängd	4.0 in [10.2 cm]
	Produktbredd	4.7 in [12 cm]
	Produkthöjd	0.8 in [20 mm]
	Produktvikt	1.6 oz [44.2 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	8.2 in [20.8 cm]
	Package Width	1.6 in [41 mm]
	Package Height	5.7 in [14.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [120 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	PCI Express SATA-kort  Lågprofilsfäste  Drivrutin CD  Instruktionsbok
<hr/>		

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.