


Carte adaptateur contrôleur 2 ports eSATA + 4 ports SATA II PCI Express x4 SATA.

N° de produit: PEXSATA24E



Cette carte contrôleur PCIe eSATA/SATA permet d'ajouter deux ports externes ATA série (eSATA) et quatre ports SATA internes, permettant aux utilisateurs d'exploiter la vitesse et la fiabilité des connexions de disque ATA série.

La carte contrôleur SATA prend en charge le basculement à base de commande ainsi que la mise en file d'attente des commandes natives, garantissant des performances optimums des disques ATA série connectés. La carte contrôleur prend également en charge la multiplication de ports, vous permettant de connecter une unité de stockage externe eSATA dotée de plusieurs disques, à partir d'une simple connexion de données à la carte contrôleur.

Conçu pour fournir des performances fiables, la carte contrôleur PCI Express eSATA+SATA de StarTech.com bénéficie de la garantie à vie et d'une assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de mettre à niveau un ancien ordinateur IDE doté de capacités SATA.

- Permet d'ajouter deux ports SATA supplémentaires à un ordinateur existant, à des fins d'évolutivité.
- Permet la mise à niveau en connectant des dispositifs de stockage externe à l'aide d'un port USB 2.0 afin d'accélérer les disques eSATA.

Spécifications techniques

- Quatre canaux SATA indépendants.
- Deux ports SATA internes permanents, avec deux ports SATA interne/externe commutables.
- Conformité aux spécifications ATA 1.0a de série avec vitesses de transfert d'au plus 3.0 Gbps.
- Prise en charge de la mise en attente des commandes natives.
- Prise en charge de la technologie du multiplicateur de port.
- Inclut un support d'installation faible encombrement.

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de ports	4
Interface	eSATA & SATA & IDE
Type de bus	PCI Express
Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
ID du chipset	Marvell - 88SX7042

Performance

Vitesse max. de transfert de données	300 Mbit/s
Type et débit	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
Prise en charge multiplicateur de port	Oui
RAID	Non

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - PCI Express x4
---------------------	--------------------

Ports internes 4 - SATA (7 broches , données)

Ports externes 2 - eSATA (7 broches , données)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Vista(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit) , Linux

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 3.9 in [10 cm]

Largeur du produit 0.7 in [1.8 cm]

Hauteur du produit 2.7 in [6.8 cm]

Poids du produit 2.1 oz [59 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.1 in [28 mm]

Poids brut 0.4 lb [0.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Carte contrôleur PCI Express SATA

1 - Câble SATA

1 - Support faible encombrement

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis