

2 poorts USB 3.1 (10Gbps) en eSATA PCIe kaart - 1x USB-A en 1x eSATA

Productcode: PEXUSB311A1E



Deze combinatie PCI Express controllerkaart maakt het u mogelijk om zowel een USB 3.1 Gen 2 poort en een eSATA-poort op uw desktop-PC aan te sluiten, via een enkele PCIe-sleuf. De veelzijdige controllerkaart biedt een voordelige manier om een high-performance connectiviteit toe te voegen aan uw computer met de ondersteuning voor zowel nieuwere USB 3.1-apparaten als eSATA-harde schijven.

Met tot 10 Gbps biedt de USB 3.1 PCIe kaart de snelheid die u nodig hebt voor probleemloze prestaties via uw compatibele apparaten. Het is ook neerwaarts compatibel met eerdere USB-versies, zodat u met uw bestaande USB 3.0/2.0/1.1-apparatuur kunt verbinden.

De controllerkaart verbindt uw computer ook met een eSATA-apparaat wat een hot pluggable, high-speed opslagoplossing biedt voor de back-up of de archivering van gegevens. Met ondersteuning voor SATA I, II en III harde schijven en gegevensoverdracht tot 6 Gbps, biedt de controllerkaart betrouwbare prestaties voor uw externe SATA opslagapplicaties.

Voor nog meer veelzijdigheid is de controllerkaart uitgerust met een standard-profile steun, terwijl een low-profile steun is meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers.

De PEXUSB311A1E wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Upgrade een ouder PCIe-systeem naar USB 3.1 Gen 2 compatibiliteit

- Breid uw systeem uit of behoud de ondersteuning voor eSATA-gebaseerde externe schijfopslag

Eigenschappen

- Versterk uw connectiviteit door één USB 3.1 Gen 2 en één eSATA-poort toe te voegen aan uw computer, via een enkele PCIe-sleuf
- Ondersteunt USB 3.1 dataoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps
- Ondersteunt SATA I, II en III tot 6 Gbps
- Geschikt voor PCIe x4 interface met PCI Express basisspecificatie revisie 3.0
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.0/1.1 apparaten
- Inclusief een low-profile/halfhoge installatiesteun

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Interface	USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	ASMedia - ASM2142 ASMedia - ASM1351

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	USB 3.1 10 Gbps eSATA 6 Gbps
Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Port-multiplier	Nee
ATAPI Support	Nee



Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x4
Externe poorten	eSATA (7-polig, data) USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2012, 2016, 2019 Linux® 3.5 tot 4.4 (alleen LTS-versies)
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije PCI Express-slot
----------------------------	------------------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	+5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid	15~90% RV, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Lengte product	3.7 in [93.0 mm]
Breedte product	3.1 in [80.0 mm]
Hoogte product	3.9 in [100.0 mm]
Gewicht product	1.6 oz [46.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 4.3 oz [122.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- controllerkaart
- Low-profile-bracket
- verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

