2 poorts USB 3.1 (10Gbps) en eSATA PCIe kaart - 1x USB-A en 1x eSATA

Productcode: PEXUSB311A1E

Deze combinatie PCI Express controllerkaart maakt het u mogelijk om zowel een USB 3.2 Gen 2 poort en een eSATA-poort op uw desktop-PC aan te sluiten, via een enkele PCIe-sleuf De veelzijdige controllerkaart biedt een voordelige manier om een high-performance connectiviteit toe te voegen aan uw computer met de ondersteuning voor zowel nieuwere USB 3.2 Gen 2-apparaten als eSATA-harde schijven.

Met tot 10 Gbps biedt de USB 3.2 Gen 2 PCIe kaart de snelheid die u nodig hebt voor probleemloze prestaties via uw compatibele apparaten. Het is ook neerwaarts compatibel met eerdere USB-versies, zodat u met uw bestaande USB 3.2 Gen 1/2.0/1.1-apparatuur kunt verbinden.

De controllerkaart verbindt uw computer ook met een eSATA-apparaat wat een hot pluggable, high-speed opslagoplossing biedt voor de back-up of de archivering van gegevens. Met ondersteuning voor SATA I, II en III harde schijven en gegevensoverdracht tot 6 Gbps, biedt de controllerkaart betrouwbare prestaties voor uw externe SATA opslagapplicaties.

Voor nog meer veelzijdigheid is de controllerkaart uitgerust met een standard-profile steun, terwijl een low-profile steun is meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant | TAA COMPLIANT | CE | FC | WEEE/GK0063TV | Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | Linux

Toepassingen

• Upgrade een ouder PCIe-systeem naar USB 3.2 Gen 2 compatibiliteit

• Breid uw systeem uit of behoud de ondersteuning voor eSATA-gebaseerde externe schijfopslag

Eigenschappen

• Versterk uw connectiviteit door één USB 3.2 Gen 2 en één eSATA-poort toe te voegen aan uw computer, via een enkele PCIe-sleuf

• Ondersteunt USB 3.2 Gen 2 dataoverdachtsnelheden tot 10 Gbps

• Ondersteunt SATA I, II en III tot 6 Gbps

• Geschikt voor PCIe x4 interface met PCI Express basisspecificatie revisie 3.0

• Neerwaarts compatibel met USB 3.2 Gen 1, USB 2.0 en USB 1.0/1.1 apparaten

• Inclusief een low-profile/halfhoge installatiesteun

Hardware		
	Garantiebeleid	2 Years
	Poorten	2
	Interface	USB 3.2 Gen 2 & eSATA
	Bus type	PCI Express
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
	Chipsetcode	ASMedia - ASM2142 ASMedia - ASM1351
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	USB 3.1 10 Gbps eSATA 6 Gbps
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja

	Port-multiplier	Nee
	ATAPI Support	Nee
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - PCI Express x4
	Externe poorten	1 - eSATA (7-polig, data)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		Linux® 3.5 tot 4.4 (Alleen LTS-versies)
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije PCI Express-slot
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	+5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
	Vochtigheid	15~90% RV, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Rood
	Lengte product	3.7 in [93.0 mm]
	Breedte product	3.1 in [8.0 cm]
	Hoogte product	3.9 in [10.0 cm]
	Gewicht product	1.6 oz [46.0 g]
Verpakkingsinformatie		

	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	5.6 in [14.2 cm]
	Package Width	6.7 in [17.0 cm]
	Package Height	1.2 in [30.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.3 oz [122.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - controllerkaart
		1 - Low-profile-bracket
		1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.