

2-Port USB 3.1 (10 Gbps) och eSATA PCIe-kort - 1x USB-A och 1x eSATA

Produkt ID: PEXUSB311A1E



Detta kombinerade PCI Express-kontrollerkort ger dig möjlighet att lägga till både en USB 3.1 Gen 2-port och en eSATA-port till din PC via en enda PCIe-kortplats. Det mångsidiga kontrollerkortet erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att lägga till högpresterande anslutningar till din dator, med stöd för nyare USB 3.1-enheter liksom eSATA-hårddiskar.

Med upp till 10 Gbps levererar USB 3.1-PCIe-kortet den hastighet du behöver för sömlös prestanda från dina kompatibla enheter. Det är också bakåtkompatibelt med tidigare versioner av USB, så du kan ansluta din befintliga USB 3.0/2.0/1.1-utrustning.

Kontrollerkortet ansluter även din dator till en eSATA-enhet, vilket ger en snabbkopplingsbar höghastighetslagringslösning för säkerhetskopiering eller arkivering av data. Med stöd för SATA I, II och III-hårddiskar och dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps erbjuder kontrollerkortet pålitlig prestanda för dina externa SATA-lagringstillämpningar.

För extra mångsidighet är kontrollerkortet utrustat med ett standardprofilfäste och inkluderar ett lågprofilfäste för installation i mindre datorer.

PEXUSB311A1E täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Uppgradera ett äldre PCIe-utrustat system till USB 3.1 Gen 2-kompatibilitet
- Expandera ditt system eller upprätthåll stöd för eSATA-baserad extern hårddisklagring

Funktioner

- Förbättra din anslutning genom att lägga till en USB 3.1 Gen 2- och en eSATA-port till din dator, genom en enda PCIe-kortplats
- Stödjer USB 3.1-dataöverföringshastigheter upp till 10 Gbps
- Stöder SATA I, II och III upp till 6 Gbps
- PCIe x4-gränssnitt kompatibelt med PCI Express Base Specification Revision 3.0
- Bakåtkompatibel med USB 3.0-, USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
- Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	2
Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	ASMedia - ASM2142 ASMedia - ASM1351

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	USB 3.1 10 Gbps eSATA 6Gbps
Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Port Multiplier	Nej
ATAPI Support	Nej

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI Express x4
Externa portar	eSATA (7-stifts, data) USB 3.1 USB Type-A (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2012, 2016, 2008 R2, 2019 Linux® 3.5 till 4.4 (endast LTS-versioner)
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Särskilda anmärkningar/ krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig PCI Express-kortplats
-----------------------	-----------------------------------

Miljö

Drifttemperatur	+5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Förvaringstemperatur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Luftfuktighet	15~90 % RH, icke-kondenserande

Utseende

Färg	Röd
Produktlängd	3.7 in [93.0 mm]
Produktbredd	3.1 in [80.0 mm]
Produkt höjd	3.9 in [100.0 mm]
Produktvikt	1.6 oz [46.0 g]

Förpackning

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.3 oz [122.0 g]



Vad det är i
lådan

Ingår i paketet

kontrollerkort

Fäste i lågprofil

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

