Carte contrôleur PCIe à 2 ports USB 3.0 (5Gbps) - Alimentation SATA

Nº de produit: PEXUSB3S23



La carte PCI Express USB 3.2 Gen 1 2 ports PEXUSB3S23 vous permet d'ajouter 2 ports USB 3.2 Gen 1 à tout système informatique compatible PCI Express. Cette carte USB nécessite une alimentation SATA pour fonctionner et fournit 900 mA d'alimentation par port aux périphériques USB 3.2 Gen 1 alimentés par bus (500 mA pour l'USB 2.0) via le connecteur d'alimentation SATA de votre ordinateur.

L'adaptateur PCI-E USB 3.2 Gen 1 est conforme aux normes USB 3.2 Gen 1 pour des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s, tout en étant rétrocompatible avec les appareils USB 2.0/1.1 existants. Pour plus de polyvalence, la carte contrôleur est équipée d'un support de hauteur standard et comprend un support faible encombrement/demi-hauteur pour les ordinateurs compacts.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012

Applications

• Mise à niveau d’un ancien système basé sur PCIe avec connectivité USB 3.2 Gen 1, permettant d’utiliser pleinement les périphériques USB 3.2 Gen 1.

• Augmentez les capacités USB de votre système en lui ajoutant deux ports externes

• Permet de connecter des disques durs externes supplémentaires, des lecteurs de CD/DVD, des lecteurs MP3, des imprimantes, des scanners, des caméras web, des commandes de jeux, des appareils-photos numériques, etc. à un système informatique.

Spécifications techniques

• Fournit deux connexions USB 3.2 Gen 1 externes.

• Prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s

• Le connecteur d'alimentation SATA (requis) fournit jusqu'à 900 mA par port USB

• Conformité aux spécifications PCI Express 2.0.

• Entièrement conforme aux spécifications USB 3.2 Gen 1 révision 1.0 et Intel xHCI révision 1.0

• Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1

• Inclut un support d’installation faible encombrement/demi-hauteur.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	2
	Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Type de bus	PCI Express
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
	Style de port	Intégré à la carte
	ID du chipset	Etron - EJ168A
Performance		
	Longueur max. de câble	9.8 ft [3 m]
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Prise en charge UASP	Non
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI Express x1

	Ports internes	1 - Alimentation SATA (15 broches)
	Ports externes	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Slot d'extension PCI Express libre Connecteur d'alimentation SATA 15 broches disponible
Alimentation		
	Tension d'entrée	12V DC
	Tension de sortie	12V DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 10~90 %, sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	3.1 in [8.0 cm]
	Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
	Hauteur du produit	4.7 in [12.0 cm]

	Poids du produit	1.5 oz [43.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.8 in [17.2 cm]
	Largeur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
	Poids brut	4.5 oz [128.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Carte PCI Express USB 3.0
		1 - Support faible encombrement
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis