


4-poort USB 3.0 PCI ExpressCard - 2 externe, 2 interne Moederbord met SATA Voeding

Productcode: PEXUSB3S2E2I



De PEXUSB3S2E2I 4-poort PCI Express USB 3.0 Controller Kaart voegt 2 externe USB 3.0-poorten en 2 interne USB 3.0-moederbordaansluitingen toe aan een PCI Express-compatibel computersysteem, met ondersteuning voor SuperSpeed USB 3.0 overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en achterwaartse compatibiliteit met apparaten die werken met oudere USB-normen (USB 2.0, 1.x). De adapter beschikt over een geïntegreerde SATA-voedingsaansluiting die, wanneer aangesloten op de computervoeding, maximaal 900 mA stroom kan leveren aan USB 3.0-apparaten (500 mA voor USB 2.0-apparaten). Deze USB 3.0 PCI-E-kaart is bovendien voorzien van een standaard bracket en wordt geleverd met een optionele low-profile bracket, wat het een veelzijdige oplossing maakt die kan worden geïnstalleerd in zowel standaard als compacte computerbehuizingen. De PEXUSB3S2E2I USB 3.0 PCI-E-kaart wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg USB 3.0-connectiviteit toe aan een systeem met PCI-Express
- Sluit USB 3.0-apparaten die zijn voorzien van een moederbordaansluiting intern aan of via het

voorpaneel

- Voeg USB 3.0-poorten toe voor het aansluiten van extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, etc. op een computersysteem

Eigenschappen

- 4x USB 3.0-poorten: 2x externe USB 3.0-poorten + 2x interne (moederbordaansluiting) USB 3.0-poorten
- Volledig compatibel met de USB 3.0-specificaties (rev. 1.0) en de Intel xHCI-specificaties (rev. 0.95) met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Geïntegreerde SATA-voedingsaansluiting, die de aangesloten USB 3.0-apparaten van stroom voorziet (tot 900mA per poort)
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Chipsetcode	VIA/VLI - VL800

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee

Connector(en)

Type connector(en)	1 - PCI Express x1
--------------------	--------------------

Interne poorten		2 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header)
Externe poorten		2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
Besturingssystemen		Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
		Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
		Linux 3.5
Speciale opmerkingen / vereisten		
Systeem- en kabelvereisten		Vrije PCI Express-slot
Notitie		De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur		0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur		0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Vochtigheid		10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
Lengte product		3.4 in [86.5 mm]
Breedte product		0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product		2.7 in [6.8 cm]
Gewicht product		1.8 oz [50 g]
Verpakkingsinformatie		
Verpakkingsaantal		1
Lengte Verpakking		5.6 in [14.2 cm]

Package Width	6.7 in [17 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [148 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - PCI Express USB 3.0-kaart
	1 - Low-profile bracket
	1 - Driver-CD
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.