


USB 3.0 PCI Express PCIe-kontrollerkort med 4 portar - 2 externa 2 interna med SATA-ström

Produkt ID: PEXUSB3S2E2I



PEXUSB3S2E2I PCI Express USB 3.0-kontrollerkort med fyra portar lägger till 2 externa USB 3.0-portar och 2 interna USB 3.0-moderkorts-kontakter till ett PCI Express-kompatibelt datorsystem och har stöd för SuperSpeed USB 3.0-dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps och är även bakåtkompatibelt med enheter som använder sig av äldre USB-standarder (USB 2.0, 1.x).

Adapterkortet har en inbyggd SATA-strömkontakt som när den är ansluten till datorns strömkälla levererar upp till 900 mA ström till USB 3.0-enheter (500 mA till USB 2.0-enheter). Dessutom är detta PCIe USB 3.0-kort utrustat med ett monteringsfäste i helprofil och valfritt lågprofils-/halvhöjdsfäste medföljer. Detta gör det till en mångsidig lösning som kan installeras i datorchassin med både hel eller liten formfaktor.

PEXUSB3S2E2I USB 3.0-PCIe-kortet täcks av 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till USB 3.0-anslutningsmöjligheter till ett PCIe-baserat system
- Anslut interna eller frampanelsmonterade USB 3.0-enheter som har moderkortsliknande kontakter
- Lägg till USB 3.0-portar för att ansluta ytterligare externa hårddiskar, CD-/DVD-enheter, mp3-spelare, skrivare, skannrar, webbkameror, spelkontroller, digitalkameror etc., till ett datorsystem

Funktioner

- 4x USB 3.0-portar: 2x externa USB 3.0 portar + 2x interna (moderkortskontakt) USB 3.0 portar
- Helt kompatibel med USB 3.0 revision 1.0-specifikationerna och Intel xHCI rev0.95-specifikationerna, med stöd för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Inbyggd SATA-strömkontakt som kan strömsätta USB 3.0-enheter (upp till 900 mA per port)
- Bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.0-/1.1-enheter
- Kompatibel med specifikationen PCI express revision 2.0
- Installationsfäste i lågprofil/halvhöjd medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Standardprofil (inkl. LP-fäste)
Porttyp	Inbyggd på kort
Chipset-ID	VIA/VLI - VL800

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Nej

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1
----------------	--------------------

Interna portar	2 - IDC (20-stifts, USB 3.0, moderkortskontakt)
Externa portar	2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Linux 3.5
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig PCI Express-kortplats
Obs.	Kortets maximala datagenomströmning begränsas av bussens gränssnitt. Om det används med PCI Express generation 1.0-datorer är maxgenomströmningen 2.5 Gbps. Om det används med PCI Express generation 2.0-datorer är maxgenomströmningen 5 Gbps.

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Luftfuktighet	10% ~ 90% RH

Utseende

Produktlängd	3.4 in [86.5 mm]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	2.7 in [6.8 cm]
Produktvikt	1.8 oz [50 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.2 cm]
Paketets bredd	6.7 in [17 cm]
Paketets höjd	1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.2 oz [148 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - PCI Express USB 3.0-kort
	1 - Lågprofilsfäste
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.