


## 7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart - standard en low-profile design

Productcode: PEXUSB3S7



Werk efficiënter. Deze USB 3.0 kaart breidt de mogelijkheden van uw computer uit met zeven extra USB 3.0 poorten. Het is ontworpen met innovatieve gestapelde poorten en dus geschikt voor zowel low-profile als standaard desktopcomputers.

Meer poorten betekent dat u net zoveel USB-apparaten kunt toevoegen als u wilt. Deze robuuste USB 3.0 kaart biedt u zeven USB 3.0 poorten - zes externe en één interne - zodat u tegelijkertijd uw tablets, smartphones, externe harde schijven, cd/dvd-schijven, printers en andere apparatuur kunt aansluiten. Met zoveel extra poorten kunt u uw apparaten aangesloten laten en zijn ze gebruiksklaar als u ze nodig hebt. U bespaart ook kosten omdat u zoveel apparaten kunt aansluiten zonder dat u extra hubs of kaarten nodig hebt.

Met de interne USB 3.0 poort kunt u een USB-apparaat binnen in de computer aansluiten voor nog meer gemak en beveiliging.

Deze veelzijdige USB 3.0 kaart heeft een dual-profile design met gestapelde poorten. Deze innovatieve poortconfiguratie maakt een groot aantal externe poorten in een compacte omgeving mogelijk, waardoor hij zowel in low-profile als volledige desktops past. Een installatiesteun voor low-profile computers wordt meegeleverd.

Gebruiksklaar in een mum van tijd. De kaart wordt automatisch in Windows® 8.1 en hoger geïnstalleerd, met native ondersteuning van besturingssystemen. De kaart is ook neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten zodat u uw bestaande randapparatuur maximaal kunt benutten.

Deze high-performance SuperSpeed USB 3.0 kaart ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps en is verbeterd met UASP-ondersteuning met een ~70% hogere leessnelheid en 40% hogere schijfsnelheid dan conventionele USB 3.0, als hij wordt gecombineerd met een .

De robuuste productiekwaliteit van de kaart biedt langdurige prestaties en geeft u gemoedsrust bij de aansluiting van meerdere apparaten. De PEXUSB3S7 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en

gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: UASP (USB Attached SCSI Protocol) wordt ondersteund in Windows 8.1 of hoger en Linux kernel 2.6.37 of hoger. De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, add-on USB 3.0-kaarten van StarTech.com, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid-state drive.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Verbeter de connectiviteitsmogelijkheden van uw PCI Express-computer of -server
- Sluit externe harde schijven, tablets, smartphones, cd/dvd-schijven, MP3-spelers, printers, scanners, webcams en game controllers aan op uw computer

### Eigenschappen

- Breid uw systeem mogelijkheden uit door toevoeging van 7 USB 3.0 poorten – 6 extern en 1 intern – aan elke PCIe-computer
- Uniek dual-profile design is geschikt voor standard en low-profile computers
- Geniet van snel kopiëren van bestanden met USB 3.0 5 Gbps en UASP-ondersteuning
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- SATA-voedingsconnector met max. 900 mA per poort voor high-power USB-apparaten
- PCIe x1 interface voldoet aan PCI Express 2.0 specificaties

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	7
Interface	USB 3.0
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart

Industriestandaarden	USB 3.0-specificatie Rev. 1.0 PCI Express basisspecificatie Rev. 2.0 Intel xHCI-specificatie Rev. 1.0
Chipsetcode	Renesas/NEC - $\mu$ PD720201 $\mu$ PD720210

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Maximale kabellengte	9.8 ft [3 m]
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
MTBF	1.920.042 uur

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Interne poorten	SATA voeding (15-polig) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Externe poorten	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.31 tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
--------------------	--

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	PCI Express-computer of -server met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger (x4, x8, x16)  SATA-voedingsconnector (aanbevolen, maar optioneel)
Notitie	De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de interface van de bus. Bij gebruik op computers met PCI Express 1.0 is de maximale

overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik op computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Groen
Type behuizing	Staal
Lengte product	4.1 in [10.5 cm]
Breedte product	0.6 in [15 mm]
Hoogte product	4.7 in [12 cm]
Gewicht product	2.5 oz [72 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.3 oz [150 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	7-poorts PCI Express USB 3.0 kaart
	Low-profile-bracket
	Driver-CD
	Handleiding

---



\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

