


## Onafhankelijke 4-poort PCI Express USB 2.0 Adapterkaart

Productcode: PEXUSB400



Met deze PEXUSB400 4-poort PCI Express USB 2.0 adapterkaart kunt u maximaal 4 externe USB 2.0-apparaten aansluiten op uw computer via PCI-E, met de unieke capaciteit van high-speed USB overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s per poort.

De high-speed adapter kan gemakkelijk worden geïnstalleerd in een x1 PCI Express-slot en heeft 4 onafhankelijke USB 2.0-poorten, die maximum 127 USB-apparaten per poort kunnen aansturen voor een totaal maximum van 508 USB-apparaten. Deze adapter beschikt ook over een gedeelde interne USB-aansluiting voor interne USB 2.0-apparaten.

Op dit product heeft u LEVENSLANG garantie en GRATIS technische ondersteuning door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg extra USB-poorten toe aan een systeem met slechts één beschikbare PCI Express-slot voor het tegelijkertijd aansluiten van meerdere high-speed USB-apparaten
- Voeg vier onafhankelijke externe USB-poorten toe aan een werkstation of server via PCI Express voor meer high-speed USB 2.0-aansluitingen
- Onafhankelijke USB 2.0-poorten voor het aansluiten van meerdere externe high-performance opslagmedia

### Eigenschappen

- Vier onafhankelijke externe USB 2.0-poorten en een gedeelde interne poort
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s gelijktijdig per poort
- Achterwaarts compatibel met USB 1.1/1.0-apparaten
- Levert stroom tot 500mA per poort door middel van eigen voedingsregeling
- Voldoet aan de Open Host Controller 1.0a en Enhanced Host Controller 1.0 specificaties
- Voldoet aan de PCI Express-specificatie 1.1
- Ondersteunt bulk/interrupt/isochrone USB-overdracht
- Ondersteunt tot 127 USB-apparaten per poort (vereist meerdere USB-hubs)
- Plug-and-play en hot-swappable

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	4
Interface	USB 2.0
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Standaard
Industriestandaarden	PCI Express Eenkanaals 2,5 Gbit/s
Chipsetcode	ASIX - MCS9990CV

---

#### Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Interne poorten	IDC (4-polig, moederbord-header)
Externe poorten	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64),
--------------------	--

XP (32/64), 2000

Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003

Mac OS® 10.x (Tested up to 10.11)

Linux

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Pentium® II of betere CPU

Windows® 98SE of beter

PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Lengte product 2.7 in [68.4 mm]

Breedte product 3.4 in [87 mm]

Hoogte product 0.8 in [21 mm]

Gewicht product 1.8 oz [50 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 1.5 in [37.5 mm]

Package Height 5.4 in [13.8 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 5.3 oz [150 g]

---

Wat wordt er



meegeleverd

Meegeleverd

USB 2.0 PCI Express Kaart

LP4 naar SATA Kabel

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

