

Scheda Pci Express basso profilo con 4 porte USB 2.0 ad alta velocità

ID prodotto: PEXUSB4DP



La scheda basso profilo a 4 porte PEXUSB4DP è pensata per il massimo della versatilità e delle prestazioni.

Grazie alla semplice espansione del sistema che permette di collegare periferiche aggiuntive, la scheda PCI Express USB aggiunge 3 slot USB 2.0 esterni e 1 slot USB 2.0 interno con il supporto di velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps e comprende driver certificati WHQL e una semplice installazione plug-and-play.

In grado di adattarsi praticamente a qualsiasi fattore di forma del case del PC, la scheda USB basso profilo comprende una staffa a profilo standard per l'installazione su case con fattore di forma completo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere connettività USB 2.0 a qualsiasi desktop, workstation o server
- Consente di espandere le funzionalità USB 2.0 di un computer con 4 porte aggiuntive, per ulteriori connessioni a dispositivi USB
- Aggiungere una porta USB interna, per collegare dispositivi USB interni o montati su pannello frontale
- Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.

Caratteristiche

- 3 porte USB 2.0 esterne e 1 interna
- Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1
- Fornisce un'alimentazione fino a 500 mA per porta con ingresso alimentatore dedicato.
- Compatibile con funzione plug-and-play
- Comprende una staffa di montaggio standard.

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	4
Interfaccia	USB 2.0
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Standard del settore	PCI Express corsia singola 2,5 Gb/s
ID chipset	VIA/VLI - VT6212

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
Porte interne	1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Porte esterne	3 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS X® 10.6 a 10.10 Linux 3.5.x e versioni successive Solo Versioni LTS
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di PCI Express con uno slot PCI Express x1 o superiore disponibile
-----------------------------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Umidità	80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Verde
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.5 in [9.0 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	1.6 oz [46.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [120.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI Express USB 2.0
	1 - Staffa profilo completo
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.