

4-poort PCI Express Low Profile High Speed USB-kaart

Productcode: PEXUSB4DP



Voeg 4 USB 2.0-poorten toe aan uw low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot. De PEXUSB4DP is een low profile 4-poort USB-kaart ontworpen voor veelzijdigheid en prestatie. Deze PCI Express USB-kaart biedt een eenvoudige systeemuitbreiding voor het aansluiten van extra randapparatuur en voegt 3 externe USB 2.0-aansluitingen en 1 interne USB 2.0-bus toe. De kaart kan via plug-and-play gemakkelijk worden geïnstalleerd, biedt ondersteuning voor hoge USB 2.0-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s en bevat WHQL-gecertificeerde drivers. De low profile USB-kaart is aan vrijwel elke PC-behuizing aan te passen en wordt geleverd met een standaard bracket voor montage in behuizingen met een standaard vormfactor.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg USB 2.0-connectiviteit toe aan een op PCIe gebaseerde desktopcomputer, werkstation of server
- Breid de USB 2.0-aansluitingen van een computer uit met 4 extra poorten voor het kunnen aansluiten van meer USB-apparaten
- Voeg een interne USB-poort toe om interne of aan de voorkant aan te brengen USB-apparaten aan te sluiten
- Sluit extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, enz. aan op een computersysteem

Eigenschappen

- 3 externe en 1 interne USB 2.0-poort
- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 1.0/1.1-apparaten
- Levert stroom tot 500mA per poort door middel van eigen voedingsregeling
- Plug-and-Play compatibel
- Inclusief montagebracket voor standaard vormfactor

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Interface	USB 2.0
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Industriestandaarden	PCI Express Eenkanaals 2,5 Gbit/s
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6212

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Interne poorten	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 SP4 (4-polig, Small Drive Power)
Externe poorten	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
--------------------	--



Mac OS X® 10.6 tot 10.10

Linux 3.5.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>

Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger
---------------------------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	3.5 in [90 mm]
Breedte product	3.1 in [80 mm]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Gewicht product	1.6 oz [46 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 oz [132 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	PCI Express USB 2.0-kaart
	Handleiding



Driver-CD

Standaard montagebracket

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

