

7-poort PCI Express Low-Profile High-Speed USB 2.0 Adapterkaart

Productcode: PEXUSB7LP



De PEXUSB7LP Low-Profile PCI-E USB 2.0 Adapterkaart maakt het mogelijk om kosteneffectief zeven USB 2.0-poorten toe te voegen aan een computer met kleine vormfactor voor meer veelzijdigheid en hogere prestaties.

De kaart voegt 6 externe USB 2.0-poorten en 1 interne USB 2.0-aansluiting toe met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s; om tijd te besparen wordt deze veelzijdige PCI-E USB-kaart geleverd met WHQL-gecertificeerde drivers en eenvoudige plug-and-play installatie.

De low profile USB-kaart is aan vrijwel elke PC-behuizing aan te passen en wordt geleverd met een standaard bracket voor montage in behuizingen met een standaard vormfactor.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voeg 7 extra USB 2.0-poorten toe aan een low profile computer met kleine vormfactor
- Voeg een interne USB 2.0-moederbordaansluiting toe voor gebruik met interne of ingebouwde USB-apparatuur
- Verhoog het aantal beschikbare USB 2.0-poorten in een computersysteem tot het maximum

Eigenschappen

- 6 externe USB 2.0-poorten en 1 interne USB 2.0-aansluiting

- High-speed USB 2.0 met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 1.1/1.0-apparaten
- Levert stroom tot 500mA per poort door middel van eigen voedingsregeling
- Voldoet aan de USB-specificaties EHCI 0.95 en UHCI 1.1
- Voldoet aan de PCI Express 1.1-specificaties
- Ondersteunt tot 127 USB-apparaten (vereist meerdere USB-hubs)
- Plug-and-play en hot-swappable
- Inclusief standard en low-profile montagebrackets

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	7
Interface	USB 2.0
Bus type	PCI Express
Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Chipsetcode	VIA/VLI - VT6212

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Interne poorten	IDC (5-polig, moederbord-header) SP4 (4-polig, Small Drive Power)
Externe poorten	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
--------------------	--



Mac OS X® 10.6 to 10.10

Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Lengte product	3.6 in [91 mm]
Breedte product	2.5 in [64 mm]
Hoogte product	0.7 in [18 mm]
Gewicht product	1.9 oz [53 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [120 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	PCI Express USB 2.0 Card
	Standaard montagebracket
	Driver-CD
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.