

PCI Express-adapterkort med låg profil och 7 portar för höghastighets-USB 2.0

Produkt ID: PEXUSB7LP



PEXUSB7LP PCIe USB 2.0-adapterkort med lågprofil är ett kostnadseffektivt sätt för att lägga till 7 USB 2.0-portar till datorer med liten formfaktor, vilket ger ökad mångsidighet och prestanda

Kortet lägger till 6 externa USB 2.0-kortplatser och 1 intern USB 2.0-anslutningsport som har stöd för höghastighets USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps, vilket sparar tid. Det mångsidiga PCIe-kortet inkluderar WHQL-certifierade drivrutiner och enkel plug-and-play-installation.

Klarar av att anpassa i stort sätt alla datorchassiformfaktorer. Ett standardfäste för montering i chassin med hel profil medföljer USB-kortet med låg profil.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till 7 extra USB 2.0-portar till ett dator system med liten/smäl formfaktor
- Lägg till en intern USB 2.0-kontakt som kan användas med interna/frontpanelsmonterade USB-kringutrustning
- Maximera antalet USB 2.0-portar i ett datorsystem

Funktioner

- 6 extern USB 2.0-portar och 1 intern USB 2.0-kontakt

- Kompatibelt med höghastighets USB 2.0 med stöd för överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Bakåtkompatibelt med USB 1.1-/1.0-enheter
- Upp till 500 mA nätspänning per port med dedicerat nätaggregatsinmatning
- Uppfyller USB EHCI revision 0.95 och UHCI 1.1 specifikationer
- Uppfyller PCI Express revision 1.1 specifikationer
- Stöder upp till 127 USB-enheter (ytterligare USB-hubbar krävs)
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel
- Installationsfästen i låg- och helprofil medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Portar	7
Gränssnitt	USB 2.0
Busstyp	PCI Express
Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
Chipset-ID	VIA/VLI - VT6212

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	PCI Express x1
Interna portar	IDC (5-stifts, moderkortskontakt) SP4 (4-stifts, ström till liten enhet)
Externa portar	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.10
-------------------	---



Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Produktlängd	3.6 in [91 mm]
Produktbredd	2.5 in [64 mm]
Produkt höjd	0.7 in [18 mm]
Produktvikt	1.9 oz [53 g]

Förpackning

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.2 oz [120 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	PCI Express USB 2.0-kort
	Fäste i helprofil
	Drivrutin CD
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

