

Low-Profile 40cm parallelle poort verloopkabel met bracket - DB25 (F) naar IDC2

Productcode: PLATE25F16LP



De PLATE25F16LP DB25 naar IDC26 Parallele Poort Bracket voegt een DB25 parallelle poort toe aan de achterzijde van een low-profile computer met kleine vormfactor, en wordt aangesloten op het moederbord via een IDC26-aansluiting.

Ons Parallele Poort Slotplaatje is een voordelige oplossing voor het toevoegen van parallelle functionaliteit aan een compatibel moederbord, is vervaardigd uit louter kwalitatief hoogwaardige componenten en wordt geleverd met levenslange garantie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Voeg een 25-pins parallelle poort toe aan de achterzijde van uw low-profile computer

## Eigenschappen

- 1x parallelle (vrouwelijke) DB25-connector
- 1x IDC-26 (vrouwelijke) connector

---

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride

---

Connector(en)

Connector A	DB-25 (25-polig, D-Sub)
Connector B	IDC (26-polig, moederbord-header)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	16.0 in [40.6 cm]
Lengte product	16.0 in [40.6 cm]
Breedte product	3.1 in [80.0 mm]
Hoogte product	0.7 in [19.0 mm]
Gewicht product	1.6 oz [45.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	0.8 in [20.0 mm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	8.7 in [22.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [50.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Low-Profile 40cm DB25 Parallel Vrouwkje naar 26-pins IDC Slotplaatje
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

