

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con PAN-SFP-PLUS-SR de Palo Alto Networks -
10GBASE-SR - Fibra Multimodo de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit de 10Gb - LC - 300m
- 850nm - Fibra Óptica

ID del Producto: PLUS-SR-ST



El PLUS-SR-ST es un módulo transceptor de fibra compatible con PAN-SFP-PLUS-SR de Palo Alto Networks que ha sido diseñado, programado y probado para funcionar con conmutadores y enrutadores de la marca Palo Alto Networks. Proporciona una conectividad fiable de 10 GbE a través de cable de fibra, para redes compatibles con 10GBASE-SR, con una distancia máxima de hasta 300 m (984 pies).

Especificaciones Técnicas:

- Longitud de Onda: 850 nm
- Velocidad Máxima de Transferencia de Datos: 10 Gbps
- Tipo: Fibra Multimodo
- Tipo de Conexión: LC
- Distancia Máxima de Transferencia: 300m
- MTBF: 498.745.585 horas
- Consumo de Energía: < 1,3W
- Monitorización de Diagnóstico Digital (DDM): Sí

Este módulo de fibra SFP+ es intercambiable en caliente, lo que permite realizar actualizaciones y sustituciones sin interrupciones, minimizando las interrupciones de la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **TRANSECTOR COMPATIBLE CON PALO ALTO NETWORKS:** Equivalente al módulo PAN-SFP-PLUS-SR de Palo Alto Networks - Probado para garantizar una integración perfecta con los switches y enrutadores de Palo Alto y ofrecer una conectividad 10G fiable de hasta 300m
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 10GBASE-SR | 10 Gbps | Multimodo | Conector LC | 850 nm | Monitorización de diagnóstico digital (DDM) | Distancias de hasta 300m
- **COMPROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON HOSTS OEM:** Intercambiable en caliente en routers y switches de Palo Alto Networks - La compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de herramientas de gestión de red SNMP
- **FUNCIONA CON INTERRUPTORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con modelos de interruptores de Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otros que aceptan módulos sin codificar
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES INFORMÁTICOS:** Diseñado y fabricado para profesionales informáticos, este módulo SFP incluye asistencia técnica multilingüe gratuita las 24/5 de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Palo Alto Networks
Estándares Industriales IEEE 802.3ae 10GBASE-SR	

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10.00 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	300m [984ft]
Tipo de Fibra	Multimodo

Longitud de Onda	850nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	498,745,585 hours
Consumo de Energía	< 1.3W

Características Físicas

Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [20 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.1 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+
---------------------	----------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.