

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con el Modelo PAN-SFP-PLUS-T de Palo Alto Networks - 10GBASE-T - SFP+ a RJ45 Cat6 / Cat5e - SFP+ Ethernet Gigabit de 10Gb - RJ45 - 30m

ID del Producto: PLUS-T-ST



El modelo PLUS-T-ST es un módulo transceptor SFP+ por cobre compatible con el modelo PLUS-T de Palo Alto Networks diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Palo Alto Networks®. Ofrece conectividad fiable a 10 GbE, a través de cable de cobre, para redes compatibles con 100/1000/10000BASE-TX, a una distancia máxima de hasta 300 m.

Especificaciones técnicas:

- Máxima tasa de transferencia de datos: 10 Gbps
- Tipo: cobre
- Tipo de conexión: Conector de RJ-45
- Distancia máxima de transferencia: 300 m
- MTBF: 510.469.759 horas
- Consumo energético: < 1,0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON PALO ALTO NETWORKS PAN-SFP-PLUS-T:** Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores Palo Alto Networks compatibles, para conectividad 10GbE fiable
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 10GBASE-T | 10Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 30 m
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Palo Alto Networks
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

General

UPC	065030885591
Cantidad por Paquete	1
Garantía	Lifetime

Características Físicas y Ambientales

Material	Acero
Longitud del Producto	0.5 in [13.7 mm]
Ancho del Producto	2.7 in [68 mm]
Altura del Producto	0.5 in [13.8 mm]
Peso del Producto	0.5 oz [15 g]

Rendimiento

Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	10.31 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	30m [98.4ft]
Tipo de Fibra	Cobre
Modo de Funcionamiento de la Fibra	Full-Duplex
Compatibilidad con Monitorización Digital de Diagnósticos (DDM)	No
Redes Compatibles	10 Gbps
MTBF	510,469,759 hours

Hardware

Marcas Compatibles	Palo Alto Networks
Número de Referencia del Fabricante	PAN-SFP-PLUS-T
Estándares de la Industria	IEEE 802.3 100/1000/10000BASE-TX

Embalaje y Contenido de la Caja

Incluido en el Paquete	1 - Transceptor SFP+
Ancho del Paquete	4.6 in [116 mm]
Profundidad del Paquete	3.6 in [92 mm]
Altura del Paquete	1.3 in [34 mm]
Peso de Envío (Paquete)	2.0 oz [56 g]

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.