

10/100 Mbit/s Ethernet naar USB 2.0 Network LPR Printserver

Productcode: PM1115U2



Deze printserver ter grootte van een handpalm vergemakkelijkt het delen van een USB-printer met gebruikers op uw netwerk. Het is de ideale oplossing voor thuis- of kleine kantoornetwerken.

Geniet van voordelig netwerkprinten voor meerdere gebruikers. Met de USB 10/100 Mbps printserver kunt u één USB-printer delen met meerdere gebruikers in uw netwerk, in plaats van aparte printers te moeten kopen voor elk afzonderlijk werkstation.

Met beheer via het internet kunt u de printerserver via een webbrowser installeren en controleren, zodat u uw printer op een voor iedereen praktische plaats kunt zetten - het is niet nodig om de printer naast uw computer te plaatsen. U kunt printopdrachten naar een andere gebruiker thuis of op kantoor sturen, of zelfs naar een printer in een ander land.

Deze compacte en lichtgewicht printserver kan eenvoudig worden geïnstalleerd met eenvoudig te begrijpen installatiewizard en beheer op afstand via het internet. U sluit de printserver gewoon via een USB-kabel aan op de USB-poort van uw printer, en dan via een RJ45 netwerkkabel op de rest van uw netwerk.

De printerserver ondersteunt het Line Printer Remote (LPR)-protocol, dat printen via het internet mogelijk maakt. Het ondersteunt ook Bonjour Print Services, waardoor u gemakkelijker printers op uw netwerk kunt vinden en configureren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Laat meerdere gebruikers van een Ethernet-netwerk een USB-printer te delen
- Biedt een betrouwbare netwerk print-oplossing voor thuis, kleine kantoren, opleidingsinstituten en overheidsinstellingen en elke andere situatie waar het delen van een printer nodig is

Eigenschappen

- **PRINTER SHARING:** Een USB-printer beschikbaar maken voor meerdere gebruikers via een Ethernet-netwerk; de printserver heeft 10Base-T/100Base-TX auto-sensing voor een betrouwbare verbinding; Print vanaf elke netwerkcomputer op kantoor of via internet
- **GEDETAILLEERDE SETUP INSTRUCTIES:** Voer de initiële installatie uit aan de hand van onze online stapsgewijze instructievideo of gebruikershandleiding; Ga naar de online FAQ's en de IT Pro Community voor aanvullende nuttige tips en instructies
- **GESCHIKT VOOR ELKE OMGEVING:** Deze USB print server adapter is de perfecte printoplossing; ideaal voor thuis of kleine kantoren, overheids- en onderwijsinstellingen die shared printing mogelijkheden nodig hebben
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Deze USB naar Ethernet printserver is compatibel met USB 2.0, en werkt met Mac & Windows, inclusief Windows 10. De printadapter ondersteunt ook LPR netwerk printen en Bonjour Print Services voor maximale compatibiliteit
- **PRINT FROM ANYWHERE:** Printen vanaf elke aangesloten computer op het LAN; Deze printserver heeft geen bekabelde verbinding met een computer nodig, maar moet wel op uw netwerk worden aangesloten (bijv. via router) met de meegeleverde RJ45-netwerkkabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Industriestandaarden	Compliant met IEEE 802.3 10BASE-T en IEEE 802.3u 100BASE-TX
Chipsetcode	EST - EST2862B

Prestaties

Maximale	100 Mbit/s
----------	------------

overdrachtsnelheid		
Max. afstand		100m [328ft]
Beheer op afstand mogelijk		Ja
Auto MDIX		Ja
Full duplex ondersteuning		Ja
Jumbo Frame Support		9K max.
Ondersteunde protocollen		LPR
Connector(en)		
	Externe poorten	1 - RJ-45
		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Besturingssystemen	Windows® XP, 7, 8 / RT, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
		Mac OS® 10.6 tot 10.10
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Printer met USB-verbinding
		Exclusief USB-printerkabel
	Notitie	De compatibiliteit van het besturingssysteem verwijst alleen naar de meegeleverde software - de printserver zelf kan zonder software worden gebruikt op de meeste platforms die netwerkprinten ondersteunen
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power
		1 - Verbinding

1 - Activiteit

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.25
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	2

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	2.1 in [53 mm]
Breedte product	2.1 in [5.4 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	2.2 oz [62 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.6 in [21.8 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]

Package Height	2.1 in [5.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.8 oz [306.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 2.0 netwerk LPR-printserver
	1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	1 - RJ45 netwerkkabel
	1 - Verkorte handleiding
	1 - Software-CD

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.