

10/100 Mbps Ethernet till USB 2.0 LPR-nätverksskrivarserver

Produkt ID: PM1115U2



Skrivarservern får plats i handflatan och gör det enkelt att dela en USB-skrivare med användare på ditt nätverk. Den är den idealiska lösningen för hemma- eller små kontorsnätverk.

Njut av kostnadseffektiva nätverksutskriftar för flera användare. 10/100 Mbps USB-skrivarservern låter dig dela en USB-skrivare med flera användare på ditt nätverk istället för att behöva köpa separata skrivare för varje individuell arbetsstation.

Med webbaserad hantering kan du installera och övervaka skrivarserver genom en webbläsare så att du kan placera skrivaren på en lämplig delad plats - du behöver inte placera den jämte datorn. Du kan skicka utskriftsjobb till andra användare i hemmet eller på kontoret eller till och med till en skrivare i ett annat land.

Skrivarservern är kompakt och lätt och enkel att installera med dess tydliga installationsguider och webbaserade fjärrhantering. Du använder helt enkelt en USB-kabel för att ansluta skrivarservern till din skrivares USB-port och använder sedan en RJ45-nätverkskabel för att ansluta den till resten av nätverket.

Skrivarservern stöder protokollet Line Printer Remote (LPR) som tillåter Internet-utskriftar. Den stöder dessutom Bonjour Print Services så att det blir enklare att hitta och konfigurera skrivare på ditt nätverk.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Låter flera användare på ett Ethernet-nätverk dela en USB-skrivare
- Är en tillförlitlig lösning för nätverksutskrifter i hemmet, på ett litet kontor, på utbildningsinstitutioner eller myndigheter och andra miljöer som behöver skrivardelning

Funktioner

- **DELA EN SKRIVARE:** Dela en USB-skrivare med flera användare via ett Ethernet-nätverk. Utskriftsservern har automatisk 10Base-T/100Base-TX-sensor för att säkerställa en tillförlitlig anslutning, så att du kan skriva ut från vilken nätverksdator som helst, på kontoret eller på Internet
- **DETALJERADE INSTALLATIONSSTEG:** Utför den första installationen genom att följa vår detaljerade instruktionsvideo online eller användarhandbok. Besök Vanliga frågor online och IT Pro Community för ytterligare tips och instruktioner
- **PASSAR BRA I ALLA MILJÖER:** Denna USB-skrivarserveradaptern är den perfekta utskriftslösningen. Perfekt för hemmet eller små kontor, samt för statliga institutioner och utbildningsinstitutioner som behöver delad utskriftsfunktionalitet
- **BRED KOMPATIBILITET:** Den här USB- till Ethernet-skrivarservern är USB 2.0-kompatibel och fungerar med Mac och Windows. Skrivaradaptern stöder även LPR-nätverksutskrift och Bonjour Print Services för att ge ultimat kompatibilitet
- **SKRIVA UT VAR SOM HELST:** Skriv ut från vilken dator som helst som är ansluten till LAN. Den här skrivarservern kräver ingen kabelanslutning till en dator, men du måste ansluta servern till din nätverksenhet (t.ex. router) med den medföljande RJ45-nätverkskabeln

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Industristandarder	Kompatibelt med IEEE 802.3 10BASE-T och IEEE 802.3u 100BASE-TX
Chipset-ID	EST - EST2862B

Prestanda

Maximal	100 Mbps
---------	----------

dataöverföringshastighet

Maximalt avstånd 100m [328ft]

Fjärrhantering Ja

Auto MDIX Ja

Stöd för full-duplex Ja

Jumbo Frame Support 9K max.

Stödda protokoll LPR

Kontakt(er)

Externa portar 1 - RJ-45

1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® XP, 7, 8 / RT, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012

Mac OS® 10.6 to 10.10

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Skrivare med USB-anslutning

Kabel för USB-skrivare medföljer ej

Obs. OS-kompatibilitet syftar endast på medföljande mjukvara - skrivarservern själv kan användas utan mjukvara på de flesta plattformarna som stöder nätverksutskrifter

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

1 - Länk

1 - Aktivitet

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.25
Utspanning	5 DC
Utström	1A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	H
Strömförbrukning	2

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	2.1 in [53 mm]
Produktbredd	2.1 in [5.4 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.3 cm]
Produktvikt	2.2 oz [62 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.6 in [21.8 cm]
Paketets bredd	5.9 in [15.1 cm]
Paketets höjd	2.1 in [5.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	10.8 oz [306.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - USB 2.0 LPR-nätverksskrivarserver
- 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
- 1 - RJ45-nätverkskabel
- 1 - Snabbstartsguide
- 1 - Programskiva

Warranty Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.