

Servidor de Impresión Inalámbrico Wireless N y Ethernet de 1 Puerto USB - 802.11 b/g/n

ID del Producto: PM1115UWEU



El servidor inalámbrico de impresión Wireless-N, modelo PM1115UWEU, permite el uso compartido y simultáneo de una impresora USB estándar con varios usuarios, a través de una red WiFi (inalámbrica), o una conexión con cable de red LAN.

Soporta las normas de conexión inalámbrica 802.11b/g/n, lo cual permite su compatibilidad con casi cualquier red inalámbrica, además de que, si funciona como interfaz principal o de copia de seguridad, también incluye un puerto RJ45 para conexiones con cable a 10/100 Mbps. Al ofrecer acceso de impresión por red inalámbrica, es posible situar la impresora en cualquier lugar y evitar tener que comprar impresoras individuales para cada estación de trabajo o cada área.

Este servidor USB de impresión inalámbrica se puede configurar en cuestión de minutos, mediante una interfaz basada en un navegador web o mediante el Asistente de instalación basado en Windows®, además de incluir un botón para la configuración protegida de redes inalámbricas ("WiFi Protected Setup" o WPS), lo cual permite una rápida y fácil conexión con las redes inalámbricas. Su compatibilidad con las normas USB 2.0 y una amplia gama de impresoras USB y sistemas operativos convierte a este servidor de impresión en red ideal para su instalación en entornos mixtos, con soporte SNMP ("Simple Network Management Protocol", protocolo de administración sencilla de redes) para la monitorización a distancia.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

































## **Aplicaciones**

- Conversión de una impresora USB estándar en una impresora independiente de uso inalámbrico y compartido entre varios ordenadores conectados en red
- Práctica solución de impresión en red para instituciones académicas y gubernamentales
- Se evitan los problemas de rendimiento cuando se utiliza un PC dedicado y siempre encendido como servidor de impresión

## Características

- Cumple con la norma 802.11b/g/n para redes inalámbricas, con velocidades de transferencia de datos de hasta 150 Mbps
- Compatible con USB 2.0
- Puerto opcional RJ-45 para LAN a 10/100 Mbps
- Diseño compacto, de peso ligero, con antena interna
- Admite SNMP para la administración remota de impresoras y funciona con la mayoría de las aplicaciones basadas en SNMP
- Interfaz web de fácil uso o configuración/instalación basada en Windows
- Botón integrado multifunción para restablecer el dispositivo y reinstalar los valores predeterminados, o bien para imprimir una página de prueba
- Botón integrado WPS ("WiFi Protected Setup", configuración protegida de redes inalámbricas), que permite la sencilla conexión con una red inalámbrica
- Soporte para los protocolos de servidor/cliente DHCP, así como UPnP

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 1



Interfaz USB 2.0

RJ45 (Ethernet 10/100)

Inalámbrico

Estándares Industriales Normas de conexión inalámbrica: IEEE 802.3 10BASE-T,

IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n

Rendimiento

Redes Compatibles 10/100 Mbps

Frecuencia 2.4 GHz

Características de

Seguridad

Cifrado de Datos WEP

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

Protocolos Admitidos TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)

IPX

NetBEUI

AppleTalk

**SNMP** 

SMB over IP

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

1 - RJ-45

1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)

Software

Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019,

2022

Mac OS 10.x, 9.x





## Linux 2.4.x y superior versiones LTS solamente

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Cable USB de impresora no incluido

Nota

OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on

any platform that supports network printing

Indicadores

Indicadores LED 1 - Estado

1 - USB

1 - WLAN

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.3 A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 1 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe N

Consumo de Energía 5

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento

-5°C to 65°C (23°F to 149°F)

Humedad 0 a 70% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas





Color Blanco

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 2.8 in [7.2 cm]

Ancho del Producto 2.3 in [5.8 cm]

Altura del Producto 1.0 in [2.5 cm]

Peso del Producto 2.3 oz [65.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.1 in [23.0 cm]

Ancho de la Caja 5.9 in [15.1 cm]

Altura de la Caja 2.8 in [7.0 cm]

Peso (de la Caja) del 11.3 oz [319.0 g] Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Servidor inalámbrico de impresión

1 - Adaptador de Alimentación

1 - CD del Software

1 - Guía Rápida de Instalación

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.