

Servidor de Impresión Inalámbrico Wireless N y Ethernet de 1 Puerto USB - 802.11 b/g/n

ID del Producto: PM1115UWEU




El servidor inalámbrico de impresión Wireless-N, modelo PM1115UWEU, permite el uso compartido y simultáneo de una impresora USB estándar con varios usuarios, a través de una red WiFi (inalámbrica), o una conexión con cable de red LAN.

Soporta las normas de conexión inalámbrica 802.11b/g/n, lo cual permite su compatibilidad con casi cualquier red inalámbrica, además de que, si funciona como interfaz principal o de copia de seguridad, también incluye un puerto RJ45 para conexiones con cable a 10/100 Mbps. Al ofrecer acceso de impresión por red inalámbrica, es posible situar la impresora en cualquier lugar y evitar tener que comprar impresoras individuales para cada estación de trabajo o cada área.

Este servidor USB de impresión inalámbrica se puede configurar en cuestión de minutos, mediante una interfaz basada en un navegador web o mediante el Asistente de instalación basado en Windows®, además de incluir un botón para la configuración protegida de redes inalámbricas ("WiFi Protected Setup" o WPS), lo cual permite una rápida y fácil conexión con las redes inalámbricas. Su compatibilidad con las normas USB 2.0 y una amplia gama de impresoras USB y sistemas operativos convierte a este servidor de impresión en red ideal para su instalación en entornos mixtos, con soporte SNMP ("Simple Network Management Protocol", protocolo de administración sencilla de redes) para la monitorización a distancia.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Conversión de una impresora USB estándar en una impresora independiente de uso inalámbrico y compartido entre varios ordenadores conectados en red
- Práctica solución de impresión en red para instituciones académicas y gubernamentales
- Se evitan los problemas de rendimiento cuando se utiliza un PC dedicado y siempre encendido como servidor de impresión

Características

- Cumple con la norma 802.11b/g/n para redes inalámbricas, con velocidades de transferencia de datos de hasta 150 Mbps
- Compatible con USB 2.0
- Puerto opcional RJ-45 para LAN a 10/100 Mbps
- Diseño compacto, de peso ligero, con antena interna
- Admite SNMP para la administración remota de impresoras y funciona con la mayoría de las aplicaciones basadas en SNMP
- Interfaz web de fácil uso o configuración/instalación basada en Windows
- Botón integrado multifunción para restablecer el dispositivo y reinstalar los valores predeterminados, o bien para imprimir una página de prueba
- Botón integrado WPS ("WiFi Protected Setup", configuración protegida de redes inalámbricas), que permite la sencilla conexión con una red inalámbrica
- Soporte para los protocolos de servidor/cliente DHCP, así como UPnP

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos 1

Interfaz	USB 2.0	
	RJ45 (Ethernet 10/100)	
	Inalámbrico	
Estándares Industriales	Normas de conexión inalámbrica: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n	
Rendimiento		
	Redes Compatibles	10/100 Mbps
	Frecuencia	2.4 GHz
	Características de Seguridad	Cifrado de Datos WEP
		WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Protocolos Admitidos	TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)
		IPX
		NetBEUI
		AppleTalk
		SNMP
		SMB over IP
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - RJ-45
		1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
Software	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		Mac OS 10.x, 9.x

Linux 2.4.x y superior versiones LTS solamente

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del
Sistema y Cables

Cable USB de impresora no incluido

Nota

OS Compatibility refers to the included software only –
the Print Server itself can be used without software on
any platform that supports network printing

Indicadores

Indicadores LED

1 - Estado

1 - USB

1 - WLAN

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada

100 - 240 AC

Corriente de Entrada

0.3 A

Tensión de Salida

5 DC

Alimentación de Salida

1 A

Polaridad Central

Positivo

Tipo de Enchufe

N

Consumo de Energía

5

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de
Almacenamiento

-5°C to 65°C (23°F to 149°F)

Humedad

0 a 70% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características

Físicas

Color	Blanco
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	2.8 in [7.2 cm]
Ancho del Producto	2.3 in [5.8 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	2.3 oz [65.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.1 in [23.0 cm]
Ancho de la Caja	5.9 in [15.1 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [7.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.3 oz [319.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Servidor inalámbrico de impresión
	1 - Adaptador de Alimentación
	1 - CD del Software
	1 - Guía Rápida de Instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.