

Serveur d'impression USB 2.0 sans fil N avec port Ethernet 10/100 Mb/s - 802.11 b/g/n

N° de produit: PM1115UWEU



Le serveur d'impression sans fil N PM1115UWEU vous permet de partager une imprimante USB standard entre plusieurs utilisateurs simultanément sur un réseau WiFi ou une connexion LAN filaire.

Ce serveur d'impression sans fil compact prend en charge les normes sans fil 802.11b/g/n, assurant une compatibilité avec la plupart des réseaux sans fil. De plus, une interface principale ou auxiliaire via un port RJ45 permet de gérer le serveur d'impression via des connexions filaires de 10/100 Mb/s. L'accès sans fil à l'impression vous permet de placer votre imprimante là où vous le voulez, pourvu qu'il y ait un accès réseau, vous évitant les frais supplémentaires associés à l'achat d'une imprimante par poste de travail.

Quelques minutes suffisent à configurer ce serveur d'impression USB sans fil via l'interface Web ou un assistant d'installation Windows®. Il est également doté d'un bouton de configuration sécurisée (WiFi Protected Setup - WPS) pour une connexion rapide et facile à votre réseau sans fil. La compatibilité aux normes USB 2.0 et à une vaste gamme d'imprimantes USB et de systèmes d'exploitation fait de ce serveur d'impression réseau l'outil parfait pour les environnements mixtes, avec la prise en charge du protocole de gestion de réseau simple (SNMP) pour la gestion à distance.

## Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Transformez une imprimante USB standard en imprimante sans fil autonome que vous pouvez partager entre les ordinateurs sur le réseau
- Une solution d'impression pratique pour les institutions d'enseignement et gouvernementales
- Éliminez les problèmes de performance d'un ordinateur dédié toujours en fonction comme serveur d'impression

## Spécifications techniques

- Conforme aux réseaux sans fil 802.11b/g/n, avec débits de données atteignant 150 Mb/s
- Compatible USB 2.0
- Port LAN RJ-45 10/100 Mb/s en option
- Design compact et léger avec antenne interne
- Prise en charge du protocole SNMP pour la gestion d'imprimante à distance ; convient à la plupart des applications basées sur SNMP
- Interface Web ou configuration Windows faciles à utiliser
- Bouton multifonctions intégré permettant de réinitialiser l'appareil, de charger les réglages d'usine ou d'imprimer une page test
- Bouton WPS (WiFi Protected Setup) intégré facilitant la connexion à un réseau sans fil
- Prise en charge des protocoles serveur/client DHCP et UPnP

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Interface	USB 2.0
	RJ45 (10/100 Ethernet)
	Sans-fil

Normes de l'industrie IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 802.11b/g/n sans fil

---

Performance

Réseaux compatibles	10/100 Mb/s
Fréquence	2.4 GHz
Caractéristiques de sécurité	Chiffrement des données WEP  WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Protocoles pris en charge	TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)  IPX  NetBEUI  AppleTalk  SNMP  SMB over IP

---

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)  1 - RJ-45  1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
---------------------	---

---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10  Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022  Mac OS 10.x, 9.x  Linux 2.4.x et plus Versions LTS uniquement
--------------------------------------	---

---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Câble d'imprimante USB non compris
---	------------------------------------

Remarque OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing

---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Etat
	1 - USB
	1 - WLAN

---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.3 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	5

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-5°C to 65°C (23°F to 149°F)
Humidité	Humidité relative de 0~70 % (sans condensation)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	2.8 in [7.2 cm]

Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	2.3 oz [65.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.1 in [23.0 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]
Package Height	2.8 in [7.0 cm]
Poids brut	11.3 oz [319.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Serveur d'impression sans fil
	1 - Adaptateur d'alimentation
	1 - CD de logiciel
	1 - Guide d'installation rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis