

1-poorts USB Wireless N netwerkprintserver met 10/100 Mbps Ethernet-poort - 802.11 b/g/n

Productcode: PM1115UWEU




Met de PM1115UWEU Wireless-N printserver kunt u tegelijkertijd een standaard USB-printer delen met meerdere gebruikers via een wifi-netwerk of een vaste LAN-verbinding.

Deze compacte draadloze printserver ondersteunt 802.11b/g/n draadloze standaards die werkt met bijna elk draadloos netwerk. Als primaire of back-up interface biedt de printserver ook een RJ45-poort voor 10/100 Mbps vaste verbindingen. Door toegang tot draadloos netwerkprinten kunt u uw printer op elke plaats met netwerktoegang installeren, waardoor u geen afzonderlijke printers voor elk werkstation of ruimte hoeft te kopen.

Deze draadloze USB-printserver is binnen enkele minuten klaar voor gebruik via een op het internet gebaseerde interface of een op Windows® gebaseerde installatiewizard. De server beschikt ook over een WiFi Protected Setup (WPS)-knop om snel en gemakkelijk verbinding te maken met uw draadloze netwerk. Door de compatibiliteit met USB 2.0 standaards en een groot aantal verschillende USB-printers en besturingssystemen is deze netwerkprinterserver bij uitstek geschikt voor gemengde omgevingen, met ondersteuning van Simple Network Management Protocol (SNMP) voor bewaking op afstand.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Verander een standaard USB-printer in een standalone, draadloze printer en deel deze met meerdere netwerkcomputers
- Een comfortabele netwerkprintoplossing voor opleidings- en overheidsinstellingen
- Los prestatieproblemen op met een altijd ingeschakelde, speciale pc die fungeert als de printerserver

Eigenschappen

- Compatibel met 802.11b/g/n draadloze netwerken, met een datatransmissiesnelheid tot 150 Mbps
- USB 2.0 ondersteuning
- Optionele 10/100 Mbps RJ-45 LAN-poort
- Compact en licht met een interne antenne
- Ondersteunt SNMP voor printerbeheer op afstand - werkt met de meeste op SNMP gebaseerde toepassingen
- Gebruiksvriendelijke internetinterface of op Windows gebaseerde configuratie en installatie
- Geïntegreerde multifunctionele knop voor het resetten van het apparaat, laden van standaardfabrieksinstellingen of afdrukken van een zelftestpagina
- Geïntegreerde WPS (WiFi Protected Setup)-knop om eenvoudig verbinding te maken met een draadloos netwerk
- Ondersteunt DHCP server-/clientprotocollen en UPnP

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Interface	USB 2.0

RJ45 (10/100 Ethernet)

Draadloos

Industriestandaarden IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n Wireless

Prestaties

Compatibele netwerken 10/100 Mbps

Frequentie 2.4 GHz

Beveiligingsmogelijkheden WEP-encryptie

WPA and WPA2-PSK Data Encryption

Ondersteunde protocollen TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)

IPX

NetBEUI

AppleTalk

SNMP

SMB over IP

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

1 - RJ-45

1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)

Software

Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022

Mac OS 10.x, 9.x

Linux 2.4.x en hoger Alleen LTS-versies

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Systeem- en
kabelvereisten

Exclusief USB-printerkabel

Notitie

OS Compatibility refers to the included software only –
the Print Server itself can be used without software on
any platform that supports network printing

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Status

1 - USB

1 - WLAN

Voeding

Voedingsbron

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.3 A

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

1 A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

N

Vermogensopname

5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Opslagtemperatuur

-5°C to 65°C (23°F to 149°F)

Vochtigheid

0~70% RV (niet-condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Wit

Type behuizing

Kunststof

Lengte product	2.8 in [7.2 cm]
Breedte product	2.3 in [5.8 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	2.3 oz [65.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.1 in [23.0 cm]
Package Width	5.9 in [15.1 cm]
Package Height	2.8 in [7.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.3 oz [319.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - Draadloze printserver
	1 - Voedingsadapter
	1 - Software-CD
	1 - Installatie-instructies

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.