

Gigabit-midspan med 1 port - PoE+-injektor - 802.3at och 802.3af

Produkt ID: POEINJ1GW



Denna Gigabit Power over Ethernet-injektor (PoE+) förser en Gigabit PoE-kompatibel enhet med ström- och dataanslutning med hjälp av standard Ethernet-kablage vid avstånd på upp till 100 m.

Denna PoE-midspan är ett kostnadseffektivt alternativ till att uppgradera din befintliga nätverksswitch till en PoE-kapabel modell.

Med denna mångsidiga PoE-injektor kan du ansluta en PoE-driven enhet (PD) till en icke-PoE-nätverksswitch så att du slipper kostnaden och frustrationen med att byta ut din befintliga switch med en PoE-kapabel modell. Den ger upp till 30 W så att du enkelt kan strömförse och få åtkomst till en kraftfull PoE-kompatibel enhet, som till exempel en IP-kamera eller en trådlös åtkomstpunkt (WAP) med hjälp av en traditionell Ethernet-kabel (RJ45) i koppar. Midspan-injektorn gör det enkelt att bygga ut data- och ström-anslutningar till din PoE+-enhet över stora avstånd, även på en avlägsen plats där vanliga eluttag inte är tillgängliga.

Du kan integrera denna kompakta injektor diskret i olika miljöer. Den har ett ytmonterbart hölje som är perfekt för att installera på väggar eller under ett skrivbord men som dessutom är litet för användning på skrivbordsytor.

Med plug-and-play kan du dessutom njuta av snabb och problemfri installation utan att störa ditt arbetsflöde.

Osäker på vilken klass din PoE-enhet är? Gigabit PoE+-injektorn identifierar automatiskt din anslutna PoE-drivna enhets strömbehov och ger lämplig effekt utan att skada din enhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Idealisk för kraftfulla PoE+-enheter som kräver Gigabit-hastigheter som till exempel PTZ-kameror (Pan, Tilt, Zoom) och Wi-Fi®-åtkomstpunkter (WAP)
- Möjliggör fjärrinstallation av pekskärmar, informationskiosker och telefoner på platser där det inte finns strömanslutningar
- Perfekt för små kontor och hemmakontor samt SMB-situationer, inklusive systemintegrationer och IT-administration

Funktioner

- Anslut, strömförse och använd en Gigabit PoE-driven enhet (PD) enkelt
- Ger upp till 30 W
- Flexibel installation med ett ytmonterbart hölje i skrivbordsstorlek
- Spara pengar genom att använda din befintliga Cat5 eller bättre Ethernet-kabel
- Snabb plug-and-play-installation och användning och ingen konfiguration behövs
- Ger en PoE+-kompatibel (PSE, ström och data) 10/100/1000 Mbps RJ45-port - 802.3at och 802.3af
- Integrerar skärmade RJ45-kontakter
- Identifierar automatiskt den strömförsedda enheten för att ge lämplig mängd ström

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Industristandarder	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
	IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

Prestanda

Maximal	2 Gbps (Full-duplex)
---------	----------------------

dataöverföringshastighet

Maximal kabellängd 328.0 ft [100 m]

Allmänna specifikationer Strömutgång: 48 V DC, 30 W

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) 2 - RJ-45

Särskilda anmärkningar/krav

Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.

- United States Patent No. 5,406,260 (expired)
- United States Patent No. 6,650,622
- United States Patent No. 7,457,250
- United States Patent No. 8,155,012
- United States Patent No. 8,902,760
- United States Patent No. 8,942,107
- United States Patent No. 9,019,838
- United States Patent No. 9,049,019
- United States Patent Application No. 14/695,456
- United States Patent Application No. 14/726,940

System- och kabelkrav Om dina anslutna enheter inte uppfyller IEEE 802.3af- eller IEEE 802.3at PoE-standarderna kommer POEINJ1GW inte injicera ström till de anslutna enheterna/Ethernet-kablarna

Indikatorer

LED-indikatorer 1 - Ström

Ström

Strömkälla AC-adapter medföljer

Inspänning 100 - 240 AC

Inström 1.5A

Utpänning	55V DC
Utström	0.6 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	33

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet	10~90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	2.8 in [7.0 cm]
Produktbredd	2.5 in [6.3 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	1.8 oz [50.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.1 in [23.2 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Paketets höjd	3.0 in [7.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Gigabit-midspan
	4 - Skruvar

1 - snabbstartsguide

1 - Strömadapter (EU/UK/ANZ)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.