

Gigabit-midspan med 4 portar - PoE+-injektor - 802.3at/af

Produkt ID: POEINJ4G



Denna Gigabit midspan PoE+-injektor är ett kostnadseffektivt alternativ till att uppgradera din befintliga nätverksswitch till en PoE-kapabel modell.

Den ger upp till 30 W till varje port så att du enkelt kan strömförse och få åtkomst till upp till fyra kraftfulla PoE-kompatibla enheter — som till exempel IP-kameror — med hjälp av standard Ethernet-kabel.

Denna mångsidiga midspan PoE+-injektor passar nästan alla PoE-enhetsklasser, inklusive trådlösa åtkomstpunkter samt IP-telefoner och -kameror. Den kraftfulla PoE+-injektorn ger totalt 120 W och ger full effekt — upp till 30,8 W — från varje port. Nu kan du enkelt skala och strömförse dina PoE+-enheter över stora avstånd, även på avlägsna platser där det inte finns ett vanligt eluttag.

Dessutom låter den kostnadseffektiva Power over Ethernet+-injektorn dig ansluta dina PoE-drivna enheter (PD) till en icke-PoE-kapabel switch så att du slipper kostnaden och problemen med att uppgradera din befintliga switch till en PoE-kapabel modell.

Denna injektor är den perfekta lösningen för olika miljöer. Den har ett väggmonterbar, tåligt metallhölje men är liten nog att få plats i handen så den är även perfekt att ha på skrivbordet.

Med plug-and-play kan du njuta av snabb och problemfri installation utan att störa ditt arbetsflöde.

Osäker på vilken klass dina PoE-enheter är? Gigabit midspan PoE+-injektorn identifierar automatiskt dina PoE-drivna enheters strömbehov och ger lämplig effekt utan att skada dina enheter.

Med det inbyggda kretsskyddet mellan varje port är dina enheter dessutom skyddade från interferens.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Idealisk för kraftfulla PoE+-enheter som kräver Gigabit-hastigheter som till exempel PTZ-kameror (Pan, Tilt, Zoom) och Wi-Fi®-åtkomstpunkter (WAP)
- Möjliggör fjärrinstallation av pekskärmar, informationskiosker och telefoner på platser där det inte finns strömanslutningar
- Perfekt för SOHO, SMB, systemintegratörer och IT-administratörer

Funktioner

- Anslut, strömförse och använd upp till fyra Gigabit PoE-drivna enheter (PD) enkelt
- Ger full effekt till varje port - upp till 30,8 W (802.3at) eller 15,4 W (802.3af) till varje ansluten enhet
- Flexibel installation med ett väggmonterbart metallhölje i skrivbordsstorlek
- Plug-and-play-installation och användning
- Identifierar automatiskt den strömförsedda enheten för att ge lämplig mängd ström
- Kretsskydd förhindrar interferens mellan portarna
- Stöd för 10/100/1000 Mbps nätverk och enheter samt Auto-Negotiation och auto-MDIX

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Industristandarder	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
	IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	2 Gbps (Full-duplex)
----------------------------------	----------------------

	Maximal kabellängd	328.0 ft [100 m]
	Allmänna specifikationer	Strömutgång: 54 V DC vid 30,8 W (PoE+)
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	8 - RJ-45
Särskilda anmärkningar/krav	Patents and Licenses	The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive. • United States Patent No. 5,406,260 (expired) • United States Patent No. 6,650,622 • United States Patent No. 7,457,250 • United States Patent No. 8,155,012 • United States Patent No. 8,902,760 • United States Patent No. 8,942,107 • United States Patent No. 9,019,838 • United States Patent No. 9,049,019 • United States Patent Application No. 14/695,456 • United States Patent Application No. 14/726,940
	System- och kabelkrav	Om dina anslutna enheter inte uppfyller IEEE 802.3af- eller IEEE 802.3at PoE-standarden kommer POEINJ4G inte injicera ström till de anslutna enheterna/Ethernet-kablarna
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström 4 - PoE i bruk
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC

Inström	2 A
Utspänning	54 DC
Utström	2.4 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	129.6

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	3.7 in [9.4 cm]
Produktbredd	2.8 in [7.0 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
Produktvikt	7.1 oz [202.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	12.1 in [30.8 cm]
Package Width	7.0 in [17.9 cm]
Paketets höjd	3.7 in [9.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.6 lb [1.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Gigabit PoE+-injektor med 4 portar
-----------------	--

1 - Universell strömadapter

4 - Strömsladdar (NA/JP, EU, UK, ANZ)

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.