Rack 12U de Marco Abierto con 4 Columnas - para equipos de Red, IT, AV, Datos y PC - Deslizante y Giratorio - Profundidad: 42.4cm/16.7" - con Gestor de Cables Extraíble

ID del Producto: PORACK12U

Este rack 12U deslizante hacia fuera ahorra espacio, a la vez que mantiene su equipo para montaje en rack organizado y accesible. Este compacto rack de marco abierto se puede deslizar hacia fuera y rotar fácilmente, lo cual simplifica la instalación y el acceso a su equipo, así como el mantenimiento necesario.

El rack tiene capacidad de peso total de 56,7kg.

Ahorre espacio en su oficina o sala de servidores

Le ayuda a ahorrar valioso espacio en el suelo. Está diseñado para su instalación en espacios pequeños, como debajo de una mesa o en un armario o despensa. Su versatilidad lo convierte en el rack perfecto para el alojamiento de sus servidores en una sala de juntas, oficina pequeña/oficina en casa, un restaurante o cualquier lugar donde el espacio sea limitado.

Mantenga su equipo accesible y con enfriamiento

Para fácil instalación y mantenimiento de su equipo, la base del rack de servidores 12U está sobre carriles deslizantes, lo cual facilita el acceso a la parte trasera de su equipo. Con su diseño de marco abierto, el rack no solo maximiza el acceso, sino que además ofrece al equipo flujo de aire sin obstrucciones, lo cual ofrece enfriamiento pasivo para mantener su equipo para montaje en rack en funcionamiento a temperaturas óptimas.

Ahorre en gastos de envío

El rack viene empacado en una caja plana, lo cual reduce el volumen de envío y disminuye significativamente los gastos de envío, en comparación con racks que se envían totalmente ensamblados. Además, dado que el rack se empaca de forma eficiente, resulta fácil de transportar y almacenar.

El modelo PORACK12U está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Almacenamiento duradero para equipos de red, servidores y conmutadores KVM de montaje en rack

• Adecuado para equipos donde no se requiere seguridad a nivel de rack

• Para el montaje en rack de equipos audiovisuales en un estudio de radio o de televisión

Características

• DISEÑO ÚNICO DE DESLIZAMIENTO Y GIRO: bastidor de red de 19" y 4 postes con marco abierto, ideal para su instalación en un armario empotrado, y se desliza fácilmente hasta 47.49cm, girando hasta 90 grados para facilitar el acceso a los equipos

• GESTIÓN DE CABLES INTEGRADA: Mantiene los cables organizados en este rack de AV/Datos/TI/Comunicaciones, y ayuda a que el acceso a los mismos sea fácil y sin enredos; los cables se pueden dirigir hacia abajo y debajo del rack si es necesario

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Max. Profundidad de montaje 16.7" | Max. Profundidad de extensión 40.5" | Cumple con la norma EIA/ECA-310-E | Capacidad de 125 lb (56.7 kg) | Tuercas de jaula y tornillos incluidos

• FÁCIL ENVÍO Y MONTAJE: El rack para equipos informáticos pivotante viene en un cómodo formato de envío en paquete plano con un diseño fácil de montar que incluye tuercas y tornillos para montar su equipo

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: StarTech.com ofrece una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida en este rack 12U. La elección de los profesionales de TI y las empresas durante más de 30 años

---

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No

	Tipo de rack	4 postes
	Tipo de Marco	Rack Abierto
	Altura U	12U
	Características Especiales	Gestor de cables integrado
		Ensamblaje Sencillo
		Marcas de U
	Perfil para carriles de montaje	En L
	Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Rendimiento		
	Capacidad de Carga	125.0 lb [56.7 kg]
Características Físicas		
	Color	Negro
	Material de Fabricación	Acero
Medidas del Producto		
	Longitud del Producto	22.4 in [56.8 cm]
	Ancho del Producto	19.2 in [48.7 cm]
	Altura del Producto	24.2 in [61.5 cm]
	Peso del Producto	51.5 lb [23.4 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	16.7 in [42.5 cm]
Información de la Caja		
	Sin Armar (Requiere	Sí

	Ensamblaje)	
	Longitud de la Caja	24.8 in [63.0 cm]
	Ancho de la Caja	21.5 in [54.5 cm]
	Altura de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	58.4 lb [26.5 kg]

Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Bandeja Deslizante
		1 - Soporte Superior
		6 - Carriles Verticales
		1 - Placa Estabilizadora
		1 - Placa de Seguridad
		4 - Gestores Delgados de Cables
		1 - Gestor de Cableado
		2 - Tornillos Moleteados
		24 - Tornillos de Montaje
		24 - Tuercas de Ensamblaje
		48 - Tuercas Jaula M5
		48 - Tornillos M5
		1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.