

12U utskjutbart serverrack - Roterande - 4-stolpsrack

Produkt ID: PORACK12U



Spara utrymme med det här utskjutbara 12U-serverrackets samtidigt som du håller din rackmonteringsutrustning organiserad och lättillgänglig. Den kompakta och öppna konstruktionen är lätt att dra ut och rotera, vilket underlättar åtkomst till din utrustning vid installation och underhåll.

Racket tål en totalvikt på 56 kg.

Spara plats i kontoret eller i serverrummet

Spara värdefull golvyta. Konstruerat för installation i små utrymmen, t.ex. under bord eller i skåp. Mångsidigheten gör det till det perfekta stället att lagra dina servrar i styrelserum, kontor / hemmakontor, restaurang eller annan plats där utrymmet är en prioritet.

Håll din utrustning sval och lättillgänglig

För enkel installation och underhåll av utrustning är 12U-serverrackets underdel monterad på glidskenor så att du lättare ska komma åt din utrustnings baksida. Tack vare den öppna ramkonstruktionen underlättar racket inte bara åtkomsten utan ger även obehindrat luftflöde för passiv kylning av din rackmonterade utrustning för bästa prestanda.

Spara pengar på frakt

Racket levereras i en platt låda vilket minskar fraktvolymen och sänker kostnaderna väsentligt jämfört med rack som levereras färdigmonterade. Lätt att transportera och förvara tack vare den praktiska förpackningen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Hållbar lagring för rackmonterade servrar, KVM-switchar och nätverksutrustning
- Lämplig för rackmonterad utrustning när säkerhet på racknivå inte behövs
- Hyllmontering av A/V-utrustning i en radio- eller TV-studio

Funktioner

- Hantera enkelt din rackmonterade utrustning tack vare den utskjutbara designen
- Levereras i platt förpackning vilket underlättar transport och minskar fraktkostnader
- Utrustningen kyls passivt via den öppna ramkonstruktionen
- Förvara dina servrar i ett skåp
- THE STARTECH.COM ADVANTAGE: StarTech.com offers a 2-year warranty and free lifetime technical support on this 12U rack and has been the choice of IT professionals and businesses for over 30 years

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	4 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	12U
Specialfunktioner	Inbyggd kabelhantering
	Enkel montering
	U-markeringar
Profil monteringsskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)

	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda	Weight Capacity	125.0 lb [56.7 kg]
Utseende	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
Product Measurements	Produktlängd	22.4 in [56.8 cm]
	Produktbredd	19.2 in [48.7 cm]
	Produkt höjd	24.2 in [61.5 cm]
	Produktvikt	51.5 lb [23.4 kg]
	Maximalt monteringsdjup	16.7 in [42.5 cm]
Förpackning	Platt paket (montering krävs)	Ja
	Paketets längd	24.8 in [63.0 cm]
	Package Width	21.5 in [54.5 cm]
	Paketets höjd	8.7 in [22.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	58.4 lb [26.5 kg]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - utskjutbar bricka 1 - Toppfäste 6 - vertikala skenor 1 - stabiliseringsplatta 1 - säkerhetsplatta

4 - smala kabelhållare

1 - kabelhanterare

2 - tumskruvar

24 - monteringsskruvar

24 - monteringsskruvar

48 - M5 korgmuttrar

48 - M5-skruvar

1 - Användarhandbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.