

Télécommande de présentation sans fil jusqu'à 27 m

N° de produit: PRESREMOTE



Grâce à cette télécommande de présentation sans fil qui réunit navigation intuitive et pointeur laser dans un même boîtier compact, vos présentations sont plus fluides que jamais.

Rester devant votre ordinateur n'est pas la tactique la plus efficace pour faire une présentation, en particulier si vous cherchez à impliquer votre public. Avec une portée sans fil de 27 m, cette télécommande de présentation vous permet de contrôler votre écran et votre présentation comme si vous étiez devant votre ordinateur tout en vous déplaçant librement dans la pièce.

Grâce à son pointeur laser rouge intégré, cette télécommande de présentation vous permet de concentrer l'attention de votre public sur les informations critiques. Elle vous permet également de passer d'une diapositive à l'autre lors de présentations PowerPoint®, de sites Web ou de tout autre document.

À la fois élégante et ergonomique, cette télécommande de présentation sans fil est fournie avec des piles et un étui protecteur de transport pour l'emporter partout avec vous. En outre, vous pouvez ranger le récepteur sans fil dans la télécommande de présentation lorsque vous ne l'utilisez pas.

Le récepteur USB fonctionne avec pratiquement tous les ordinateurs Mac ou Windows. Il vous suffit de brancher le récepteur sur votre ordinateur portable et votre présentation peut commencer.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Contrôlez votre présentation PowerPoint grâce à des boutons intuitifs
- Mettez en évidence les informations importantes à l'aide du pointeur laser rouge
- Déplacez-vous librement pendant votre présentation

## Spécifications techniques

- Captivez votre public et déplacez-vous dans la pièce grâce à une portée sans fil allant jusqu'à 27 m
- Contrôlez facilement votre présentation grâce à des boutons-poussoirs intuitifs, sans avoir besoin d'installer des logiciels ou des pilotes supplémentaires
- Attirez l'attention de votre public sur un élément précis à l'écran à l'aide du pointeur laser intégré
- Piles et étui protecteur de rangement inclus pour effectuer vos présentations en déplacement
- Conception élégante et ergonomique

---

### Performance

Politique de garantie	2 Years
Distance max.	27m [89ft]
Spécifications générales	LONGUEUR D'ONDE : 650+20 mm
	Puissance optique : 1 mW
	Wireless Band: 2.4 GHz

---

### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Produit laser de classe 2
----------	---------------------------

---

### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5 to 45 (41°F to 113°F)
Température de stockage	5 to 45 (41°F to 113°F)
Humidité	Humidité relative de 30 % à 80 %

---

Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	5.3 in [13.4 cm]
Largeur du produit	1.2 in [3.1 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	4.2 oz [120.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.9 in [9.8 cm]
Package Width	7.6 in [19.3 cm]
Package Height	1.9 in [4.8 cm]
Poids brut	6.6 oz [188.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Télécommande de présentation
	2 - Piles AAA
	1 - Étui de transport
	1 - Manuel d'utilisation

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis