

## Support mural pour vidéoprojecteur - Universel - Extension jusqu'à 57,7 cm

N° de produit: PROJWALLMNT



Le support réglable pour projecteurs à courte portée vous aide à créer une grande image à une courte distance tout en gardant votre projecteur hors du passage. Il est idéal pour les salles de classe, les salles de réunion, les établissements hôteliers et de nombreux autres espaces de conférence.

Compatible avec une large gamme de marques de projecteurs, le support mural pour projecteur à courte portée dispose d'un modèle de fixation universel de 325 mm de diamètre et supporte une capacité de charge allant jusqu'à 15 kg.

Ajustez la distance de votre projecteur par rapport au mur grâce au bras télescopique, qui s'étend de 420 mm à 705 mm. Le bras du support mural pour projecteur discret s'incline également de +5/-5 degrés pour vous aider à trouver la position idéale.

StarTech.com effectue des tests rigoureux de compatibilité et de performance sur tous nos produits afin de garantir que nous répondons ou dépassons les normes de l'industrie, tout en fournissant des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Nos conseillers techniques locaux de StarTech.com possèdent une expertise approfondie des produits et travaillent directement avec nos ingénieurs pour offrir un support à nos clients avant et après l'achat.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Montez un vidéoprojecteur à courte focale dans des salles de classe, des amphithéâtres ou des lieux d'accueil au public
- Idéal pour les salles de conférence, les halls de réception, les salles de réunion ou d'autres applications professionnelles

## Spécifications techniques

- **SUPPORT MURAL UNIVERSEL POUR VIDÉOPROJECTEUR** : compatible avec les vidéoprojecteurs à focale courte et ultra-courte avec trous de montage espacés jusqu'à 325 mm; compatible avec les vidéoprojecteurs d'un poids maximal de 15 kg
- **SUPPORT DE VIDÉOPROJECTEUR RÉGLABLE** : compatible avec les vidéoprojecteurs à focale courte et ultra-courte ; le bras vous permet de positionner un vidéoprojecteur à une distance comprise entre 41,9 et 70,4 cm du mur (avec outils inclus) pour ajuster le rapport de projection
- **RÉGLAGE PRÉCIS** : optimisez facilement le positionnement du projecteur grâce à 3 cadrans à code couleur; pivotement de +/-10°, inclinaison de +/-5° (pas), rotation de +/-10° (rouleau); décalage latéral de +/-20 mm; Clé à molette incluse
- **COMPATIBILITÉ DES MARQUES**: support mural pour vidéoprojecteur compatible avec les projecteurs BenQ, Acer, Optoma, Eiki, Hitachi, Sanyo, NEC, Epson, Sony, LG, Dell et d'autres marques (plusieurs tailles de vis incluses)
- **CONCEPTION SOIGNÉE**: construction en acier/aluminium pour une utilisation intensive; kit de montage pour projecteur avec gestion des câbles intégrée, y inclus l'acheminement des câbles dans le mur; Fourni avec des caches-câbles décoratifs à clipser

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Options de fixation	Support mural

---

### Performance

Spécifications générales	Prend en charge le ratio de courte focale : 0,4:1
	Modèle de montage universel : diamètre de 325 mm
	Poids maximal : 15 kg
	Inclinaison du bras de montage mural : +/- 5°
Minimum Arm Extension	16.5 in [420 mm]
Extension maximale du	27.8 in [705 mm]

bras

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % à 60 %

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	28.9 in [73.5 cm]
Largeur du produit	7.1 in [18.0 cm]
Hauteur du produit	7.7 in [19.5 cm]
Poids du produit	7.5 lb [3.4 kg]

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	11.4 in [29.0 cm]
Largeur du Paquet	22.6 in [57.5 cm]
Hauteur du Paquet	5.9 in [15.0 cm]
Poids brut	9.6 lb [4.4 kg]

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support mural
	1 - Poteau pour vidéoprojecteur
	1 - Embout de poteau
	1 - Revêtement mural décoratif supérieur

- 1 - Revêtement mural décoratif inférieur
- 1 - Module de réglage
- 1 - Revêtement du module de réglage droit
- 1 - Revêtement du module de réglage gauche
- 4 - Cache de barre transversale
- 4 - Revêtement du bras de fixation
- 1 - Connecteur rotatif
- 6 - Fixations murales
- 6 - Vis de montage
- 4 - Rondelles
- 1 - Clé (10 mm)
- 1 - Clé hexagonale 5 mm
- 4 - Vis M3 x 24 mm
- 4 - Vis M4 x 24 mm
- 4 - Vis M5 x 24 mm
- 4 - Vis hexagonales M6 x 8 mm
- 2 - Vis M6 x 10 mm
- 1 - Vis M6 x 24 mm
- 1 - Vis hexagonale M6 x 25 mm
- 4 - Écrous Hexagonaux à Insert en Nylon M6
- 1 - Manuel d'utilisation

---

Informations de  
garantie

Warranty

2 ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis