

Supporto a parete universale per proiettore - Il braccio per proiettore supporta proiettori a ottica corta e ultra corta fino a 15 Kg - Funzione di inclinazione/rotazione - Regolabile da 42 a 70 cm dalla parete

ID prodotto: PROJWALLMNT



Il supporto regolabile per proiettori a ottica corta consente di creare un'immagine di grandi dimensioni a breve distanza e di posizionare il proiettore in modo che non sia d'ingombro, la soluzione ideale per aule, sale riunioni, strutture di ricezione e molte altre aree comuni.

Compatibile con un'ampia gamma di marche, questo supporto per proiettore a ottica corta è dotato di uno schema di montaggio universale di 325 mm di diametro e dispone di una capacità di carico pari a 15 kg.

Il braccio telescopico consente di regolare la distanza del proiettore dalla parete da 420 mm a 705 mm. Sul supporto a basso profilo è inoltre possibile inclinare il braccio di +/- 5 gradi per facilitare l'individuazione della posizione ideale.

Eseguiamo test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I nostri consulenti tecnici locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di un proiettore a ottica corta in aule, sale conferenze o strutture di ricezione
- Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, aree d'incontro o altre applicazioni aziendali

Caratteristiche

- SUPPORTO PROIETTORE A PARETE UNIVERSALE: supporta proiettori a ottica corta e ultra-corta con schema dei fori di montaggio fino a 325 mm di diametro; per proiettori fino a 15 kg
- SUPPORTO PROIETTORE REGOLABILE: supporta proiettori a ottica corta e ultra-corta; la staffa consente di posizionare un proiettore a una distanza compresa tra 420 e 705 mm dalla parete (attrezzi inclusi) per regolare il rapporto di proiezione
- REGOLABILITÀ DI PRECISIONE: è possibile ottimizzare con facilità il posizionamento del proiettore grazie a 3 quadranti con codice colore per orientamento laterale di +/-10°, inclinazione di +/-5°, rotazione di +/-10° spostamento laterale di +/-20 mm; regolazione sicura mediante la chiave inclusa
- COMPATIBILITÀ: supporto a parete compatibile con proiettori di marche quali BenQ, Acer, Optoma, Eiki, Hitachi, Sanyo, NEC, Epson, Sony, LG e Dell (viti di varie dimensioni incluse)
- DESIGN ACCURATO: dotato di una struttura in acciaio e alluminio ad alta resistenza, questo kit di montaggio/supporto proiettore a parete può essere utilizzato con cavi instradati all'interno della parete e dispone di gestione cavi integrata; coperture decorative a scatto incluse

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Opzioni di montaggio Montaggio a parete

Prestazioni

Specifiche generali Supporto del rapporto di proiezione corto: 0,4:1

Schema di montaggio universale: diametro 325 mm

Capacità di carico: 15 kg

Inclinazione staffa di montaggio a parete: +/- 5°

Minimum Arm Extension 16.5 in [420 mm]

Massima estensione del braccio 27.8 in [705 mm]

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	40%~60% di umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	28.9 in [73.5 cm]
Larghezza prodotto	7.1 in [18.0 cm]
Altezza prodotto	7.7 in [19.5 cm]
Peso prodotto	7.5 lb [3.4 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.4 in [29.0 cm]
Larghezza del Pacco	22.6 in [57.5 cm]
Altezza del Pacco	5.9 in [15.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.6 lb [4.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Staffa di montaggio a parete
	1 - Asta del proiettore
	1 - Cappuccio terminale dell'asta
	1 - Copertura parete decorativa, lato superiore
	1 - Copertura parete decorativa, lato inferiore

- 1 - modulo di regolazione
- 1 - Copertura modulo di regolazione, lato destro
- 1 - Copertura modulo di regolazione, lato sinistro
- 4 - staffe di montaggio
- 4 - Coperture staffa di montaggio
- 1 - Connettore a cerniera
- 6 - Montanti da parete
- 6 - Viti di montaggio
- 4 - Rondelle
- 1 - Chiave (10 mm)
- 1 - chiave a brugola da 5 mm
- 4 - Viti M3 x 24 mm
- 4 - Viti M4 x 24 mm
- 4 - Viti M5 x 24 mm
- 4 - Viti esagonali M6 x 8 mm
- 2 - Viti M6 x 10 mm
- 1 - Viti M6 x 24 mm
- 1 - Viti esagonali M6 x 25 mm
- 4 - Dadi esagonali M6 con inserto in nylon
- 1 - Manuale utente

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.