

Universele Beamer Muurbeugel - Ondersteunt Short & Ultra-Short Throw Projectoren tot 15 kg - Zwenken/Kantelen/Roteren - Ophangbeugel verstelbaar van 42 tot 70 cm van de muur

Productcode: PROJWALLMNT



Met de verstelbare beugel voor short-throw projectoren kunt u vanaf korte afstand een groot beeld maken zonder dat uw projector in de weg staat. Dit product is ideaal voor klaslokalen, vergaderruimtes, horecagelegenheden, en vele andere ontmoetingsplaatsen.

De muurbeugel voor short-throw projectoren ondersteunt diverse projectormerken en is voorzien van een universeel montagepatroon met een diameter van 325 mm en een maximumgewicht van 15 kg.

Pas de afstand aan tussen uw projector en de wand met behulp van de telescooparm, die van 420 mm tot 705 mm uitklapt. De arm van de low-profile projector muurbeugel kan ook +5/-5° worden gekanteld zodat u zeker de ideale positie kunt vinden.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer een short-throw projector in klaslokalen, collegezalen of horecagelegenheden
- Ideaal voor vergaderruimtes, lobby's, ontmoetingsruimtes of andere zakelijke toepassingen

Eigenschappen

- **UNIVERSELE BEAMER MUURBEUGEL:** Ondersteunt short throw en ultra-short throw projectoren met montagepatronen tot 325 mm in diameter en een maximum gewicht van 15 kg
- **VERSTELBARE OPHANGBEUGEL:** Ondersteunt zowel short als ultra short throw projectoren; door de arm in te stellen (met het meegeleverde gereedschap) kan de afstand tussen de beamer en muur worden aangepast tussen 42 en 70 cm
- **PRECIEZE AFREGELING:** Configureer eenvoudig de optimale stand met 3 draaiknoppen met kleurcodering voor +/-10° zwenken, +/-5° kantelen (pitch), +/-10° roteren (roll); +/-20 mm laterale verschuiving; Incl. moersleutel voor veilige bevestiging
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** De beamer muurbeugel is compatibel met projectoren van verschillende merken waaronder BenQ, Acer, Optoma, Eiki, Hitachi, Sanyo, NEC, Epson, Sony, LG & Dell; (inclusief schroeven van diverse maten voor verschillende modellen)
- **DOORDACHT DESIGN:** Deze beamer ophangbeugel heeft een sterke stalen en aluminium constructie en beschikt over geïntegreerd kabelmanagement systeem (voor verbergen van kabels tot in de muur) en decoratieve afdekplaten met kliksysteem

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Montage-opties	Wandmonteerbaar

Prestaties

Algemene specificaties	Ondersteunt Short-Throw Ratio: 0,4:1
	Universeel montagepatroon: 325 mm diameter
	Max. gewicht: 15 kg
	Kantelhoek wandmonteerbare arm: +/- 5°
Minimum Arm Extension	16.5 in [420 mm]
Maximale armverlenging	27.8 in [705 mm]

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	40~60% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Staal
Lengte product	28.9 in [73.5 cm]
Breedte product	7.1 in [18.0 cm]
Hoogte product	7.7 in [19.5 cm]
Gewicht product	7.5 lb [3.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	11.4 in [29.0 cm]
Package Width	22.6 in [57.5 cm]
Package Height	5.9 in [15.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.6 lb [4.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Wandbeugel
	1 - Projectorstang
	1 - Stangdop
	1 - Bovenste, decoratieve wandafdekking
	1 - Onderste, decoratieve wandafdekking
	1 - verstelbare module

- 1 - Rechter, verstelbare moduleafdekking
- 1 - Linker, verstelbare moduleafdekking
- 4 - montage armen
- 4 - Montagearm afdekkingen
- 1 - Scharnierende connector
- 6 - wandankers
- 6 - bevestigingsschroeven
- 4 - onderlegringen
- 1 - 10 mm sleutel
- 1 - 5 mm inbussleutel
- 4 - M3 x 24 mm schroeven
- 4 - M4 x 24 mm schroeven
- 4 - M5 x 24 mm schroeven
- 4 - M6 x 8 mm zeskantschroeven
- 2 - M6 x 10 mm schroeven
- 1 - M6 x 24 mm schroeven
- 1 - M6 x 25 mm zeskantschroeven
- 4 - M6 nylon inzetstuk inbusmoeren
- 1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.